


Skala Energieeffizienzklasse A++ – E



Schutzart: IP 20  
nach DIN EN 60598/VDE 0711

### Produktbeschreibung

**Ausführung:** Tragprofil Basisprofil für Direkt- oder Indirektleuchte aus stranggepresstem Aluminium mit U-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Wandbefestigung über fest positionierte, seitliche Zylinderhalter. Vorbereitung zur Aufnahme der Geräteträger, des Rasters und der Zubehörteile des U-LINE-Systems.

Für den Beginn eines Bandes ist das Basisprofil U-LINE-TBZHW 1 mal pro Bandleuchte erforderlich. Die Verlängerung des Bandes erfolgt durch das Verlängerungsprofil U-LINE-TVZH.

**Montage:** Wandbefestigung (Zubehör ZSPK-ZWH oder Z-ZWH), fest positionierte Zylinderhalter, seitlich am Profil befestigt. Deckenbefestiger, automatische Seilklemme und hochwertige verzinkte Stahlseile bei ZSPK-ZWH. Befestigungsteile matt vernickelt. Zur Befestigung der Tragprofile U-LINE-TBZHW 1..-, 2..-längig werden je zwei Befestigungssätze und für 3-längig drei Befestigungssätze benötigt.

Für die Herstellung von U-LINE Konstrukten sind Verbindungsstücke in L-, T- und Kreuzform lieferbar, siehe Zubehör.

### Produktbild



### Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	2658
B	69
H	57
AE	1179
K	1379
Gewicht [kg]	-

