

Artikelnummer: 124286

Kurzbeschreibung: Transportroller Wagner OSB 1173, L 580 x B 300 x H 110 mm, draagvermogen 250 kg, met grijpgat

Langbeschreibung: Transportroller Wagner OSB 1173, L 580 x B 300 x H 110 mm draagvermogen 250 kg, met grijpgat,: De transportwagen OSB 1173 van Wagner is door zijn extreem hoge robuustheid bijzonder geschikt voor het snelle en veilige transport van bijzonder zware lasten. Het draagvermogen is tot 250 kg. Het laadvlak van de transportrol was gemaakt van 18 mm dik, vormvast OSB-spaanplaat. Voor dit doel werden inheemse naaldbomen gebruikt. De 4 soepel lopende en uiterst zachte zwenkwielen zijn gemaakt van hoogwaardig TPR-kunststof en zorgen ervoor dat de transportrol op alle harde vloeren met maximale mobiliteit kan worden gebruikt. Een praktisch, in de OSB-spaanplaat geïntegreerd greepgat maakt ook de plaatsbesparende ophanging van de transportrol en de eenvoudige verplaatsing van de transportrol mogelijk. Wij bieden u 3 jaar garantie op de OSB 1173 transportwagen van Wagner. **Hint:** Deze transport scooter is niet geschikt voor het vervoer van personen. **Meer details:**- Uiterst robuust en ideaal geschikt voor zware belastingen Met 4 soepel lopende en uiterst zachte zwenkwielen van TPR-kunststof voor optimale mobiliteit op alle harde vloeren. Inclusief praktische handgreep voor plaatsbesparende ophanging en eenvoudig transport.- **Materiaal:** 18 mm dik, vormstabiel OSB-spaanplaat van naaldhout voor huishoudelijk gebruik.- **Draagvermogen:** tot 250 kg.- **Broodjesdiameter:** 75 mm- **Kleur:** natuurlijke kleur- **Afmetingen:** L 580 x B 300 x B 300 x H 110 mm- **gewicht:** 2.940 kg- **Garantie:** 3 jaar

