



Handtragklaue, magnetisch Modell THM

Tragfähigkeit 120 - 170 kg

Die Handtragklaue Modell THM ist für den waagerechten und senkrechten Stahlblechtransport, das Abheben von Blechen vom Stapel, das Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen sowie den Transport von flächigen Teilen aus magnetisierbarem Stahl geeignet.

Der Einsatzbereich liegt je nach Modell bei Blechdicken von 1-5 mm.

Das Lösen der Klaue geschieht über einen Exzenter durch Niederdrücken des Traggriffes.

Die Handtragklaue ist wartungsfrei und hat eine zeitlich unbegrenzte Magnetkraft.

INFO

Die Anschlagfläche der Klaue muss frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe usw. sein.

Technische Daten Modell THM

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit ¹ kg	Schleppplast ¹ kg	Gewicht kg
THM 120	*550963	120	70	2
THM 170	*550437	170	100	2

¹ Gemessen bei 2-facher Sicherheit auf ziehblankem Material St37 k

Abmessungen Modell THM

Modell	THM 120	THM 170
A, mm	90	116
B, mm	140	140
C, mm	130	130
D, mm	25	25
E, mm	172	172

