

Datenblatt Produkt SK 05 50 SA



Profilkühlkörper und Flüssigkeitskühlkörper > Standardstrangkühlkörper
65 x 28,5 mm, mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen

Kenndaten

Wärmewiderstand:	3,5 - 2,2 K/W
Länge:	50 mm
Oberfläche:	schwarz eloxiert
Lochbild:	<ul style="list-style-type: none"> • TO 3 • CB
Höhe:	28,5 mm
Breite:	65 mm
Bodenstärke:	3,7 mm

Technische Zeichnung

