



Jahre Garantie\*

## ANSMANN APS 1000

Universal-Netzteil 3 - 12 V DC, inkl. 7 verschiedenen Steckertypen

### Features

- 3 - 12 V DC Universal Netzteil zur Stromversorgung vieler Elektrokleingeräte
- Spannungsstabilisiert
- Kurzschlussfest
- Dank Weitbereichseingang (100-240V AC) ist das Netzteil weltweit einsetzbar
- Über einen Drehschalter können folgende Ausgangsspannungen eingestellt werden: 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V DC;
- Maximaler Ausgangsstrom: 1000mA bei 3-12V; maximale Ausgangsleistung: 12 W



Spannung



Ladestrom



Leistung



Kabellänge



Polaritätswechsler



Einstellbare Spannung



Artikelnummer: 1201-0023  
 Lieferumfang: APS 1000 mit 1.8m Kabel, 7- teiliges Sekundärsteckerset  
 Zolltarifnummer: 85044083900  
 Verpackungseinheit: 56 (600 × 350 × 245 mm)



### Spezifikationen

<b>Eingangsspannung</b>	100 - 240V AC		
<b>Max. Ausgangsstrom</b>	1 A		
<b>geeignet für</b>	Universal		
<b>Max. Ausgangsleistung</b>	12 W		
<b>Ladeströme</b>	<b>Spannung</b>	<b>Ladestrom</b>	<b>Leistung</b>
	3,0 V	1,0 A	3,0 W
	4,5 V	1,0 A	4,5 W
	5,0 V	1,0 A	5,0 W
	6,0 V	1,0 A	6,0 W
	7,5 V	1,0 A	7,5 W
	9,0 V	1,0 A	9,0 W
	12,0 V	1,0 A	12,0 W
<b>Sekundär-Steckerset</b>	Ja		
<b>Umpolkupplung</b>	Ja		
<b>Stabilisiert</b>	Ja		
<b>Spannungsbereich</b>	3 - 12 V DC		
<b>Durchschnittliche Effizienz im B...</b>	72,0 %		
<b>Effizienz bei geringer Last</b>	68,0 %		
<b>Leistungsaufnahme bei Nulllast</b>	0,090 W		
<b>Kabellänge</b>	180 cm		
<b>Farbe</b>	schwarz		
<b>Verpackung</b>	Karton		
<b>Betriebstemperatur</b>	0 - 25 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-25 - 70 °C		