

Hymer

Anlegeleiter

8512

Aufstieg einseitig, 10 verstärkte, stark profilierte Stufen, Holmlänge 2,72 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 231290



HYMER



10 YEARS WARRANTY



Anlegeleiter

- Geeignet für Industrie- und Baubranche
- Aufstieg einseitig
- 10 verstärkte, stark profilierte Stufen
- Standhöhe 1,63 m
- Reichhöhe 3,63 m
- Holmlänge 2,72 m
- Stufen Breite x Tiefe 370 x 80 mm
- Breite 425 mm
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 6,9 kg
- Gemäß DIN EN 131

- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Ausführung	einteilig
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
geeignet für (Branche/Bereich)	Industrie- und Baubranche	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Holmlänge	2,72 m	Nutzung	einseitig
Standhöhe	1,63 m	klappbar	nein
Reichhöhe	3,63 m	fahrbar	nein
Stufen Anzahl	10	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	verstärkte, stark profilierte Stufen	Norm	DIN EN 131
Tiefe Stufen	80 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite Stufen	370 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	425 mm	Gewicht	6,9 kg

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE