

Bauer

Wasserdichter Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 1290 x 1420 x 1340 mm, Inhalt 1 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 518392

Bauer Kippwagen

wasserdichter Kippwagen

mit Einfahrtaschen

Wasserdichter Kippwagen

- für Schüttgüter aller Art und auch Flüssigkeiten
- Für ebenerdige und Staplerentleerung
- Höhe x Länge x Breite 1290 x 1420 x 1340 mm
- Schüttkantenhöhe 870 mm
- Inhalt 1 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 164 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Rad Ø 250 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Hohe Stabilität durch Flacheisenverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen + Schiebebügel
- mit Vollgummi-Bereifung

- 1 Lenkrolle mit Feststeller

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenbreite	170 mm
geeignet für (Produkt/Material)	Schüttgüter aller Art, Flüssigkeiten	Einfahrtaschenabstand	465 mm
Inhalt	1 m³	Ablasshahn	nein
Höhe	1290 mm	stapelbar	nein
Länge	1420 mm	nestbar	nein
Breite	1340 mm	Griff	Schiebebügel
Traglast	300 kg	Gefahrstoffeignung	nein
Höhe Schüttkante	870 mm	Oberfläche	lackiert
Material	Blech	Farbe	blau // RAL5012
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Stabilität / Aussteifung / Verst	Flacheisen	Deckeltyp	Klappdeckel
Kippfunktion	manuell	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Kippsicherung	Federkippsicherung	Bereifung	Vollgummi
ebenerdige Entleerung	ja	Durchmesser Rad	250 mm
unterfahrbar	nein	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Gewicht	164 kg
Einfahrtaschenhöhe	55 mm		

Zubehör

500416		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 1 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	---

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau