
HALOSTAR PRO

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel und axialer Wendelstellung



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Deutlich weniger CO₂-Emissionen
- Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtdesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten			
	Nennleistung	Nennspannung	Konstruktionsleistung	Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	Netzleistungsfaktor λ	Nennlichtstrom	Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	7,00 W	12,0 V	7,00 W	10 W	1,00	105 lm	2800 K	105 lm	100
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	14,0 W	12,0 V	14,00 W	20 W	1,00	240 lm	2800 K	240 lm	100
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	25,0 W	12,0 V	25,00 W	35 W	1,00	500 lm	2800 K	500 lm	100
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	35,0 W	12,0 V	35,00 W	50 W	1,00	860 lm	2900 K	860 lm	100
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	50,0 W	12,0 V	50,00 W	75 W	1,00	1180 lm	3000 K	1180 lm	100
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	60,0 W	12,0 V	60,00 W	90 W	1,00	1650 lm	3000 K	1650 lm	100



Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht			Lebensdauer				Zusätzliche Produktdaten
	Startzeit	Aufwärmzeit (60 %)	Durchmesser	Gesamtlänge	Abstand Lichtschwerpunkt	Nennlebensdauer	Bemessungslebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000 ¹⁾	0,80	G4
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000 ¹⁾	0,80	G4
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000 ¹⁾	0,80	GY6.35
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000 ¹⁾	0,80	GY6.35
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000 ¹⁾	0,80	GY6.35
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000 ¹⁾	0,80	GY6.35

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards		Klassifikationen
			Brennstellung	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch	ILCOS
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	0,0 mg	Ja	Beliebig	Ja	B	8 kWh/1000h	HSGST/UB-7-12-G4-10/22
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	0,0 mg	Ja	Beliebig	Ja	B	15 kWh/1000h	HSGT/C/UBIB-14-12-G4-10/22
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig	Ja	B	27 kWh/1000h	HSGST/C/UBIB-25-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig	Ja	B	38 kWh/1000h	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig	Ja	B	53 kWh/1000h	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig	Ja	B	64 kWh/1000h	HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Familiendatenblatt



HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321963192	HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165.00 g
4008321317964	HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	Versandschachtel 40	144 mm x 119 mm x 121 mm	2.07 dm ³	190.00 g
4050300987262	HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	216.50 g
4050300615905	HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	125 mm x 127 mm x 121 mm	1.92 dm ³	197.40 g
4050300615936	HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	144 mm x 126 mm x 121 mm	2.20 dm ³	199.00 g
4050300785400	HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	224.29 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.