


WAARDE USB Type C Docking Station, HDMI 4K60, 3x USB3.2 Gen1 (1x C + 2x A), 1x PD

Art.nr.	12.99.1137
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	12.99.1137
EAN (een stuk)	7630049628410



Sluit je MacBook, Ultrabook, notebook/laptop via USB Type C aan op permanent geïnstalleerde apparaten - bijvoorbeeld een HDMI-monitor (met 4K60-resolutie) - en via USB-poorten op bijvoorbeeld een toetsenbord en een externe harde schijf, terwijl je tegelijkertijd je apparaat oplaadt via de USB Type C PD-poort.

- USB 3.2 Gen 2 Type C dockingstation voor bijvoorbeeld MacBook, Ultrabook, notebook/laptop of pc.
- Spiegel of breid je beeldscherm uit naar een HDMI-geschikte tv of monitor terwijl je invoer- of randapparatuur aansluit via USB
- Maximale resolutie: 3840x2160 @60Hz
- Draagbaar, compact ontwerp
- USB Type C PD: Power Delivery-functie om apparaten op te laden via de extra Type C-connector
- Aansluitingen: USB Type C mannelijk; HDMI vrouwelijk / 1x USB 3.2Gen1 TypeC, 2x USB3.2Gen1 A en 1x Type C vrouwelijk (PD).
- Kabellengte: ca. 10 cm

Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	Notebook-Docking-Station
Kleur	zwart / grijs
Lengte	0.1 m
Max. Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Aansluiting kant 1 (PC)	USB-C
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	1x HDMI, 1x USB3.2Gen1 Type C, 2x USB3.2Gen1 Type A, 1x Type C (PD)
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HDMI type A USB 3 type A USB type C (USB-C) USB type C PD (Power Delivery)
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Technische bijzonderheden	Power Delivery functie
Hoogte	10 mm
Breedte	28 mm
Diepte	102 mm
Gewicht	40 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	20 mm
Diepte verpakking	100 mm
Gewicht verpakking	0.08 kg