

Nadelabklopper

Nadelabklopper UT 8640






Vibrationsarmer Nadelabklopper in gerader Ausführung.

Artikel-Nr. UT 8640



PNEUTEC - Nadelabklopper UT 8640

Technische Daten

	Nadelform Stabform
	Hub 11,0 mm
	Schlagzahl 2.400 mm ⁻¹
	Beschleunigung 2,8 m/s ²
	Schalldruckpegel 90,7 dB (A)
	Luftverbrauch 1,1 l/s
	Druckluftanschluss 1/4 Zoll
	Baulänge 340 mm
	Gewicht 2,7 kg

Beschreibung

- Vibrationsarmer Nadelabklopper in gerader Ausführung
- Ausgerüstet mit 19 Nadeln von je 3 mm Ø
- Umrüstbar auf Nadeln von 2 mm Ø zylindrisch und spitz (51 Nadeln)
- **Schlagzahl: 2.400 min⁻¹**