




Art.-Nummer Art.-Number	<b>14276KG</b>	Bezeichnung Description	City-Poller-Bala
----------------------------	----------------	----------------------------	------------------




Farbe Colour	anthrazit / anthracite	Eigenschaften Flexibel - selbstaufrichtender Sperrpfosten anfahrbar Temperaturbeständigkeit (-20° C bis +60° C) UV-beständig 2 retroreflektierende Streifen Folie: Typ 2 (Oralite 5930M / weiss)
Abmessungen Dimensions	Ø 110/80 x 870 mm	
Gewicht Weight	1,81 kg	
Material	Pfosten / post: TPU (Polyurethan) Unterteil / base part: PA (Polyamid) Oberteil / top of post: PP (Polypropylen)	Features Flexible - will spring back into place immediately Heat resistance between -20° C to +60° C UV resistant 2 retroreflective tapes, Typ 2 (Oralite 5930M / white)
Befestigung Fastening	Schlüsselschrauben mit Dübel Installations bolts 2 x (Art.-Nr. 13159FP)	

Art.-Nummer Art.-Number	<b>14276KG / 14277KK</b> <b>14279RG / 14280RK</b>	Bezeichnung Description	City-Poller-Bala City-Poller-Kapa
----------------------------	--	----------------------------	--------------------------------------



Art.-Nummer Art.-Number	<b>14276KG / 14277KK</b> <b>14279RG / 14280RK</b>	Bezeichnung Description	City-Poller-Bala City-Poller-Kapa
----------------------------	--	----------------------------	--------------------------------------



**vorbohren**  
*predrill*

**nachbohren**  
*redrill*



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

