

Artikelnummer: 154423

Kurzbeschreibung: Profi-werkbank met 4 schuifladen, 2 x geperforeerd paneel, 1 x sleuvenpaneel, 1250 x 700 x 1990 mm

Langbeschreibung: Profi-werkbank met 4 schuifladen, 2 x geperforeerd paneel, 1 x sleuvenpaneel, 1250 x 700 x 1990 mm:
[ul] Duwgreep van stalen buis, a~ 26,9 x 1,75 mm Zwenkwieltjes met rubberband en rollager, behuizing verzinkt Vast te zetten zwenkwieltjes volgens Europese norm EN 1757-3 Bokwielen (niet draaibaar) met rubberband en rollager, behuizing verzinkt Werkblad van multiplexplaat, 30 mm dik, afm. werkblad: bxd 1150 x 700 mm Poedercoating: frame en front gentiaanblauw (RAL 5010), romp lichtgrijs (RAL 7035) Draagvermogen: 500 kg Met 2 extra moduleplaten met gaatjes, afm. moduleplaat: B 1000 x 1040 (2 x modules a 350 mm H) Buitenafm. (bx dxh) 1250 x 700 x 1990 mm[ul]

