

**Artikelnummer:** 93451

**Kurzbeschreibung:** Aluminium platform met wielen, eenzijdig, 7 treden

**Langbeschreibung:** Aluminium-platform op wielen, eenzijdig: De aan een kant begaanbare, verrijdbare aluminium-platformtrap is uitgevoerd met stevige bomen en antislip-treden. Verder beschikt de trap over 4 zwenkwielen met rem, die bij het beklimmen automatisch blokkeren. De driezijdige platformleuning heeft knielijsten en schopranden. Vanaf 1 m platformhoogte is conform BGI 637 aan beide kanten handvatten voorgeschreven. Bestel de leuning a.u.b. **afzonderlijk** (rechts of links te monteren).

- afmetingen platform: 600 x 750 mm
- diepte van de treden: 185 mm
- diameter zwenkwielen: 125 mm

**3 treden:** hoogte: 0,75 m, gewicht: 29 kg  
**4 treden:** hoogte: 1,00 m, gewicht: 32 kg  
**5 treden:** hoogte: 1,20 m, gewicht: 35 kg  
**6 treden:** hoogte: 1,45 m, gewicht: 38 kg  
**7 treden:** hoogte: 1,70 m, gewicht: 41 kg  
**8 treden:** hoogte: 1,90 m, gewicht: 44 kg

