

Datenblatt Artikel 417404

Eurobehälter PP, 300x400x320 mm

Basicline mit 2 Durchfassgriffen

- ideal für die Transport- und Lagerlogistik (z.B. Förderanlagen)
- mit zwei Hand- bzw. Durchfassgriffen
- hohe Stapelbelastbarkeit, bruchstabil und formstabil (Traglast 20 kg / Stapellast 300 kg)
- geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
- Behälterabmessungen sind konform mit EUR-Palette (120 x 80 cm)
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet - reinigungsfreundlich - temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
- auf Anfrage: individuelle Farben / Fertigung aus leitfähigem Material (schwarz)
- separates Zubehör: hellgrauer Auflagedeckel Art.-Nr. 417410 (auch mit Deckel stapelbar)
- t=Tiefe=300 mm b=Breite=400 mm h=Höhe=320 mm



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Best.einheit | Stück |
| Brutto Gewicht Pal Kg | 101,76 |
| Mindest.Best. | 1 |
| Bruttogewicht VE Kg | 1,46 |
| EAN | 4007228417364 |
| Stück / Palette bzw Kiste | 56 |
| Summe Kartons | 56 |
| Farbe | hellgrau |
| Höhe Pal | 2,39 |
| brutto Kg | 1,46 |
| Länge Pal | 1,2 |
| VE | 1 |
| Zolltarif | 39231090 |
| Lagen | 7 |
| Btl in Karton | 0 |
| Volumen L | 30 |
| Höhe | 320 |
| netto Kg | 1,46 |
| Breite Pal | 0,8 |
| Stück / Lage | 8 |
| Tiefe | 300 |
| Volumen m3 | 0 |
| Breite | 400 |
| Kartons pro Lage | 8 |