



## Descrizione

Rubinetti passanti con funzione di chiusura 3/8" (10 mm), colore naturale, su due lati attacco maschio per collegare tubi flessibili

- in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (LD-PE)
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a pressione fino a 0,4 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Senza aerazione
- Attacco maschio Ø esterno d1= 10 mm o 3/8" (zona di inserimento)
- h = 59 mm
- l = 80 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>522100</b>
GTIN	<b>4007228705737</b>
Tariffa doganale	<b>39174000</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>

Colore	<b>naturale</b>
Peso (kg)	<b>0,02</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>5</b>
P x L x A (mm)	<b>250 x 250 x 170</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>0,1</b>
------------------------------------	------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>144</b>
Numero di strati	<b>8</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 1,51</b>

Cartoni per strato	<b>18</b>
Peso (kg)	<b>221,6</b>