

Especificaciones del producto

950500

Embudos HD-PE 120 mm con ojal,

color natural

- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Con argolla de suspensión y nervios de evacuación de aire en el extremo del embudo
- apto para alimentos, resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)
- e = Ø de la abertura del embudo = 120 mm
- b = Ø de la boquilla de llenado = 12 mm
- Capacidad 290 ml



EAN	4007228950502
Altura	145,5
Fabricante	hünersdorff
Altura Pal	2,19
Unidad de la orden	Pieza
Peso bruto Pal kg	74
Pedido mínimo	12
Ancho caja de cartón	335
Longitud caja de cartón	518
neto kg	0,03
Ubicaciones	3
Altura caja de cartón	680
Bolsa en caja de cartón	10
bruto kg	0,04
Cajas de cartón por ubicación	5
Peso UE	0,610
Volumen m3	0,118
Color	Natural
Ancho Pal	0,8
Profundidad	120
Unidad / Palé o caja	1800
Unidad / Ubicación	600
Volumen L	0,29
Ancho	120
Longitud Pal	1,2
Peso bruto UE kg	0,36
Total cajas de cartón	15
UE	12