

Artikelnummer: 154423

Kurzbeschreibung: Profi-Werkbankwagen mit 4 Schubladen, 2 x Lochmodulplatte, 1 x Schlitzmodulplatte, 1250x700x1990mm

Langbeschreibung: Profi-Werkbankwagen mit 4 Schubladen, 2 x Lochmodulplatte, 1 x Schlitzmodulplatte, 1250x700x1990mm:
Schiebegriff aus Stahlrohr, 26,9 x 1,75 mm
Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt Feststeller an Lenkrollen gem. Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt Arbeitsplatte aus Multiplexplatte, 30 mm stark, Maße Arbeitsplatte: B 1150 x T 700 mm Pulverbeschichtung: Gestell und Frontenzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035) Tragkraft: 500 kg 4 Schubladen 2 Lochmodulplatten und 1 Schlitzmodulplatte Innenmaße Schubladen: B 410 x T 640 x H 160/100/100/85 mm Maße Modulplatte: B 1000 x 1040 (3 x Module a 350 mm H)



EAN/GTIN: 4250448510517