

**Artikelnummer:** 156793

**Kurzbeschreibung:** Werkbank absenkbar 8152, B  
1000 x T 700 x H 880 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8152, fahrbar, absenkbar, mit Schublade: In dieser Ausführung ist die Werkbank Serie 8152 fahrbar und absenkbar. Zudem bietet die Werkbank Serie 8152 eine Schublade und ist in vielen Breiten erhältlich. Ausgestattet mit einer Schublade und einem Stahlblech-Ablageboden, ist die Werkbank Serie 8152 in dieser Ausführung sowohl fahrbar wie auch absenkbar. Die Arbeitsplatte der Werkbank Serie 8152 besteht aus einer 40 mm dicken Buche-Massiv Platte, die geschliffen und geölt ist. Die stabile Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr bieten eine max. Flächenlast von 1250 kg. Bei ausgefahrenem Fahrgestell sind es max. 450 kg. Die Gestellfüße haben je zwei Bock- und Lenkrollen, welche über einen rechts angebrachten Excenterhebel ein- und ausgeklappt werden können. So ist die Werkbank absenkbar. Zudem verfügt die Serie 8152 über eine 180 mm hohe Schublade und eine Tür mit einer Öffnungsweite von 180 Grad. Diese kann per Zentralverriegelung abgeschlossen werden. Die Werkbank Serie ist verfügbar in den Breiten 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm. Sie ist 700 mm tief und 880 mm hoch. Die Werkbank wird fertig montiert geliefert. Weitere Details: Fahrbar Absenkbar Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, welches über einen Excenterhebel (rechts) ein- und ausgeklappt werden kann (Excenterhebel in beiden Positionen senkrecht) Mit Schublade: 1 x 180 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) 1 Tür: 1 x 360 mm, Öffnungsweite 180 Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüssel ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm (ausgenommen Breite 750 mm) Flächenlast: max. 1250 kg Flächenlast bei ausgefahrenem Fahrgestell: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: 880 mm



**EAN/GTIN:** 4040376988751