

Artikelnummer: 75898

Kurzbeschreibung: Gabelhubwagen Typ X-tra B mit Waage

Langbeschreibung: Gabelhubwagen Typ X-tra B: Der Gabelhubwagen "X-tra B" kombiniert die Funktionalität einer sehr genauen Waage mit der Mobilität und Flexibilität eines Handhubwagens. Mit dem Bruss --»X-tra B--« wiegen Sie Paletten und Behälter vor Ort oder beim Transportvorgang. Sie sparen Zeit bei der Kontrolle des Warenverkehrs, beim Bestimmen der Speditionsgewichte und beim Dosieren und Abfüllen in der Produktion. Der "X-tra B" ist für industrielle Anwendungen entwickelt worden, optimal geschützt gegen Wasser, Staub und Stöße. Das steckbare Akkumodul ist für bis zu ca. 35 Stunden Einsatzdauer ausgelegt. Der Gabelhubwagen ist mit einer



automatischen und manuellen Nullkorrektur, einer Fehlermeldung in der Anzeige, einer Brutto-/Netto-Wiegung sowie einem Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung ausgestattet. Die Tarierung erfolgt über den gesamten Wiegebereich, wahlweise per Knopfdruck oder Taravoreingabe. 30 Minuten nach Gebrauch schaltet sich das Gerät automatisch ab (Abschaltzeit programmierbar). Farbe: gelb/schwarz, Epoxy-Lackierung
Kapazität: 2000 kg Max. Abweichung: 0,1% des gewogenen Gewichtes
Mehrbereichsanzeige: 0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg, 200 - 500 kg: Anzeigeschritt: 0,5 kg, 500 - 2000 kg: Anzeigeschritt: 1 kg Gabellänge: 1150 mm Gabelbreite: 180 mm Gabelhöhe: 90 - 210 mm Breite über die Gabeln: 555 mm Höhe Oberkante Anzeige: 650 mm Betriebszeit: bis zu 35 Stunden Batterie: 12 Vdc/1,2 Ah, wechselbar
Batterieladestation: 230 Volt/12 vdc - 300 mA Lenkräder Vollgummi, Tandemlastrollen Polyurethan Gewicht ca. 110 kg Schutzklassen: Lastzellen und Kabel IP67, Anzeigegerät IP65