

Datenblatt Art. 300.049

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

HANDWERKERLEISTE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
4x CEE 7/3 (Type F)		4x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
einzel schaltbar		individually switchable	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter 2-polig	4x	Switch 2-pole	4x
Grün beleuchtet		Green illuminated	
Funktionsleuchte		Functional lamp	
Grün beleuchtet		Green illuminated	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

Lieferumfang

1x HANDWERKERLEISTE

Im Polybeutel

Scope of delivery

1x HANDWERKERLEISTE

Packed in polybag

Umgebungsbedingungen**Environmental conditions****Schutzart**

IP20

Protection type

IP20

Konformität**Conformity****Bauart geprüft**DIN VDE 0620-1 /
DIN 49440**Type approved**DIN VDE 0620-1 /
DIN 49440

