

Rollplatte

Traglast 500 kg, Länge x Breite 682 x 815 mm, Aus Kunststoff in ähnlich RAL5010 Enzianblau, Mit Polypropylen-Bereifung

Artikelnummer: 244000



Rollplatte

- Traglast 500 kg
- Länge x Breite 682 x 815 mm
- Aus Kunststoff in ähnlich RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 108 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material	Kunststoff
Wagentyp	Rollplatte	Farbe	ähnlich RAL5010 Enzianblau
Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Länge	682 mm	Bereifung	Polypropylen
Breite	815 mm	Rad-Ø	108 mm
Plattform	durchbrochen	Gewicht	8,3 kg

