

## stumpf

### Werkzeugwagen

#### Serie 3000

Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 500 x 500 mm, Ausgestattet mit 1 Schublade, 2 Böden, 1 Pult, 1 Schublade(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 946024



## stumpf Werkzeugschrank Serie 3000

### mit Auszugböden und Schubladen

#### Werkzeugwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Ausgestattet mit 1 Schublade, 2 Böden, 1 Pult
- Flügeltür
- mit Drehgriff
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Traglast je Ebene 35 kg
- 1 Schublade(n)
- Schubladenauszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 2 Ausziehwanne(n), Traglast je Wanne 35 kg
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Rollen
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035





Lichtgrau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie




## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Pult	Material	Stahlblech
Pulttyp	Pultschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Türtyp	Flügeltür	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	1310 mm	fahrbar	ja
Breite	500 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Tiefe	500 mm	Unterbau	Rollen
Pult Ausstattung	1 Schublade, 2 Böden, 1 Pult	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Auszugsführung	kugelgelagert
Traglast Fachboden	35 kg	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	1 Stück	Griff	Drehgriff
Auszug Schublade	100 %	Ausstattung detailliert	1 Schublade, 2 Auszugböden, Pult, Fahrplatte
Höhenverstellraster Schublade	25 mm	Garantie	5 Jahre
Traglast Auszug	35 kg	Auszug Boden	100 %
Auszugböden	2 Stück	Gewicht	44,6 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		

## Zubehör

946432		Auszugboden für Werkstattschrank, mit Wannenrand, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Für eine Fachlast von 35 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
946454		Gummiriefenmatte, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, In schwarz
946498		Schublade für Werkstattschrank, Höhe 90 mm
974529		Einteilungsset, mit 11 Fächern, Aus Kunststoff in schwarz

## Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau

974176



Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot