

Halogenglühlampe 8x30mm, G4 12V 10W satiniert

Artikel-Nr. 42501

Lampenleistung: 10 W
Lampenspannung: 12 - 12 V
Lichtstrom: 120 lm
Sockel: G4
Durchmesser: 8 mm
Gesamtlänge: 30 mm
Geeignet für Backofen: Nein
UV-Schutz: Nein
Axiale Wendel: Nein
Niederdrucktechnik: Ja
Infrarottechnik: Nein
Ausführung: matt
Xenon: Nein



Halogenglühlampe 8x30mm Halogen-Stiftsockellampe, G4, satiniert, Transversal.

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:06

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.