

# Elo Touch Solutions Elo 4363L - LED-Monitor - 109.2 cm (43") (42.5" sichtbar)

offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 450 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 8 ms - 2xHDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E344056
EAN/UPC	0843173126920



## Beschreibung

Elo 4363L - LED-Monitor - 109.2 cm (43") (42.5" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 450 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 8 ms - 2xHDMI, VGA - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 4363L - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 109.2 cm (43")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 109.2 cm (43") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1
Reaktionszeit	8 ms (tr - tf)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, VGA
Spannung	(50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	99.928 cm x 6.64 cm x 58.75 cm
Gewicht	17.17 kg
Lokalisierung	Weltweit
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, NOM, UL 60950, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, WEEE, S Mark, E-Standby, EAC, China RoHS, RCM, CoC, IK07, EN 62368-1, IEC 62368-1

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.