

## iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI21RADD1



### Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage

### Sonderzubehör

KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront
KS6BZR00	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

Einbaukühlschrank mit hellem LED-Licht, hyperFresh- und autoAirflow-Funktion für optimale Aufbewahrungsbedingungen.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ softClosing: Deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	74 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....	136 l
Geräuschwert: .....	28 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	A
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ -platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	874 mm
Gerätebreite: .....	558 mm
Gerätetiefe: .....	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	32.3 kg
Absicherung: .....	10 A
Türöffnung: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	2
Flaschenregale: .....	Ja
EAN-Nummer: .....	4242003917855
Marke: .....	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: .....	KI21RADD1
Gerätetyp: .....	Kühlschrank
Frostfree System: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Vollintegriert
Integriertes Zubehör: .....	3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage



**iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x  
56 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI21RADD1**

Ausstattung

## Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 74 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST

## Design

- LED Beleuchtung

## Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen

## Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenwelle für zwei Flaschen

## Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

## Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

## Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

## Zubehör



- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage

## Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI21RADD1

Maßzeichnungen



Maße in mm




min. 40

Luftaustritt  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Belüftung  
im Sockel  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Maße in mm  
Empfehlung



Die in der Tal sind einzuhalt  
Öffnung der C  
und Beschäd  
zu vermeiden