

iQ100, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Schleppcharnier KI82LNSE0



Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KS6BZR00 Flaschenablage
KSGGZM00 Butterdose

Einbau Kühlschrank mit **** Gefrierfach, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Aufbewahrungsbedingungen Ihrer Lebensmittel.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.
- ✓ varioZone: Schublade und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 177 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 34 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 246 l
 Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 54.7 kg
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242003928875
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI82LNSE0
 Gerätetyp: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



**iQ100, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 177.5 x 56 cm,
Schleppscharnier
KI82LNSE0**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- Kein Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 Fresh Boxen

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage


Sonderzubehör

iQ100, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 177.5 x 56 cm,
Schleppscharnier
KI82LNSE0


Maßzeichnungen




Maße in mm



Maße in mm




min. 40



Luftaustritt
min. 200 cm²

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm
Empfehlung 8



Die in der Tal
sind einzuhalt
Öffnung der C
und Beschäd
zu vermeiden