


IXMO

59551059502 Einhebelmischer UP DN 15

**PRODUKT**



**ZEICHNUNG**



**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung  
 Fertigset bestehend aus:  
 Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,  
 passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070  
 geräuschgeprüft

**OBERFLÄCHE**

Nickel gebürstet

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO IXMO Einhebelmischer UP DN15, 59551059502  
 Einhebelmischer mit hochwertiger PVD-Beschichtung,  
 Nickel gebürstet,  
 für Dusche und Wanne aus entzinkungsarmen Messing,  
 mit eckiger Rosette, frei positionierbar,  
 integrierter Einbautiefenausgleich von 80 - 110 mm,  
 Gehäuse schallentkoppelt,  
 hochwertige Mischwasserkartusche  
 mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung,  
 Fertigset bestehend aus:  
 Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,  
 Gesamthöhe mit Griff 130 mm, Rosette 90 x 90 mm,  
 Stärke 10 mm, Gesamtausladung 80 mm,  
 passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551000070