

ZARGES

chariot conteneur aluminium

W 170

plateau longueur x largeur 1000 x 640 mm, capacité 415 l, hauteur x longueur x largeur 855 x 1050 x 690 mm, avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 146497



ZARGES Chariot conteneur aluminium W 170

chariot conteneur aluminium

- plateau longueur x largeur 1000 x 640 mm
- capacité 415 l
- hauteur x longueur x largeur 855 x 1050 x 690 mm
- parois avec nervures sur le pourtour
- structure en aluminium, riveté et soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	4 parois
type de chariot	chariot conteneur	finition paroi	nervures sur le pourtour
matériau	aluminium	couvercle	en accessoires (non compris)

matériau de finition	riveté et soudé	verrouillable	non
longueur de plateau	1000 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	640 mm	pneumatique	caoutchouc
hauteur	855 mm	roulement	roulement à rouleaux
longueur	1050 mm	Ø de roue	125 mm
largeur	690 mm	équipement roue	roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins
capacité	415 l	disposition des roues	rectangulaire
norme européenne	non	Poids	22 kg

Accessoires

146501



couvre-à charnière, pour chariot caisse longueur x largeur 1050 x 690 mm, couvercle avec sangle et 2 fermetures, en aluminium