

Lacont armoire pour bouteilles de gaz

pour 4 x bouteilles de gaz de 33 kg, hauteur x largeur x profondeur 1435 x 1720 x 400 mm, avec toit, avec double porte battante, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 159951



Lacont Armoire pour bouteilles de gaz

armoire pour bouteilles de gaz

- pour stockage en plein air
- pour 4 x bouteilles de gaz de 33 kg
- hauteur x largeur x profondeur 1435 x 1720 x 400 mm
- ventilation et purge par des fentes au-dessus et au-dessous de la porte
- avec toit
- avec double porte battante
- verrouillage sûr avec serrure à cylindre
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- marquage selon ASR A1.3





Détails techniques

type de stockage de produits dan armoire

type de porte double porte battante

type de conteneur	armoire pour bouteilles de gaz	verrouillable	oui
lieu de stockage	en plein air	système de fermeture	serrure à cylindre
considération comme matière dang	gaz	isolation	non
capacité	4 bouteilles de gaz	ventilation et purge armoire	par des fentes au-dessus et au-dessous de la porte
Capacité bouteilles de gaz 33 kg	4 pièce	matériau	acier
hauteur	1435 mm	surface	galvanisé
largeur	1720 mm	coupe-feu	pas protégé contre les incendies
profondeur	400 mm	certification ASR	marquage selon ASR A1.3
toit	oui	Poids	78 kg

Cela s'adapte aussi ...

202916		diabolo pour bouteilles, force 100 kg, pour 1 x 11 kg de gaz de propane bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein
221369		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, teinté, avec filtre UV, équipement : extrémités de cintre souples
525755		symbole de danger, gaz comprimés, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm