

revêtement de sol industriel Orthomat

marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, normalement inflammable, En PVC avec surface martelée coloris noir



Numéro d'article: 184373



Revêtement de sol pour atelier Orthomat

revêtement de sol industriel


- convient pour le intérieur
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm
- En PVC avec surface martelée coloris noir
- Résistant à la température jusqu'à +60 °C
- conformément à DIN 4102 et DIN 54332
- normalement inflammable
- 1 années de garantie

Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	longueur max.	18300 mm
revêtement de sol	revêtement de sol industriel	conducteur d'électricité	non
confection	marchandise au mètre	difficilement inflammable	non
lieu d'utilisation	intérieur	résistance à la température	jusqu'à +60 °C
matériau de surface de roulement	PVC	coupe-feu	normalement inflammable

surface de revêtement de sol	martelé	norme	conformément à DIN 4102 et DIN 54332
couleur	noir	garantie	1 années
hauteur	9 mm	Poids	3 kg
largeur	900 mm		

Cela s'adapte aussi ...

148643		armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
532476		établi, hauteur x largeur x profondeur 990 x 1536 x 621 mm, plateau de table en bois, force 320 kg, piètement 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu/orange