

Thurmetall rayonnage modulaire - rayonnage départ Modul 4

hauteur x largeur x profondeur 2100 x 805 x 695 mm, charge max. par tablette 200 kg, 4 niveau(x) avec tablette en acier, dont 2 extensibles, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en anthracite, niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris pigeon



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 218335



Thurmetall Ray. d'atelier Modul 4

modulables

rayonnage modulaire - rayonnage départ



- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2100 x 805 x 695 mm
- charge max. par tablette 200 kg
- 4 niveau(x) avec tablette en acier, dont 2 extensibles
- hauteurs de compartiments réglables par pas de 25 mm selon l'usage prévu et vos besoins
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en anthracite
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris pigeon

- montants avec fourreaux pour fourche
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	unilatéral
type de rayonnage	rayonnage modulaire	équipement rayonnage	tablettes, tablettes coulissantes
rayonnage modulaire	système à visser	type tablette/niveau	tablette en acier
champ de rayonnage	rayonnage départ	surface de tablette	finition peinture époxy
matériau	acier	surface de montant	finition peinture époxy
hauteur	2100 mm	soubassement	fourreaux pour fourche
largeur	805 mm	couleur de la tablette	gris pigeon
profondeur	695 mm	couleur du montant	anthracite
charge maxi par tablette	200 kg	exécution couleur	anthracite/gris pigeon
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	garantie	5 années
tablettes extractibles	2 pièce	Poids	160 kg
tablette réglable au pas	25 mm		

Accessoires

218343		double porte battante, en anthracite, hauteur x largeur 1000 x 805 mm
218348		double porte battante vitrée, en anthracite, hauteur x largeur 1000 x 805 mm
218351	·	Plinthe de socle, hauteur x largeur 100 x 805 mm, pour larg. armoire 805 mm, en acier, coloris noir