

PAVOY

armoire à tiroirs

Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 600 x 1023 x 600 mm, 4 tiroir(s), verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 404202



PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 600 x 1023 x 600 mm
- 4 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 3x100 mm/1x200 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en






RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	600 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1023 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
profondeur	600 mm	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	4 pièce	système de fermeture	serrure de sécurité à cylindre de sûreté
nombre x hauteur tiroirs	3x100 mm/1x200 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 100 mm	3 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 200 mm	1 pièce	roulant	non
capacité de charge de tiroir	50 kg	certification	GS // TÜV
équipement armoire	tiroirs	garantie	10 années
glissière tiroir	sur glissière à galets	Poids	72 kg
extension tiroir	85 %		

Accessoires

404286		tôles de séparation, avec 12 compartiments, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 100 x 1023 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404290		tôles de séparation, avec 12 compartiments, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 200 x 1023 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404303		revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur 1023 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404304		tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 1023 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404307		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 1023 mm, face arrière magnétique

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé