


■ DATENBLATT: DATENWANDSCHRÄNKE DW, DUALBLOCK, TIEFE 515/615 mm



DW09605D



DW09605D



■ TECHNISCHE DATEN

- Geeignet zur Aufnahme von Geräten und Vorrichtungen der Daten- und Telekommunikationstechnik
- Ideal für die Aufstellung in Büro- oder Technikräumen
- Pulverbeschichtetes Gehäuse aus gebogenen Stahlblechteilen
- Zweiteilige Konstruktion ermöglicht nachträgliches Aufklappen des Gehäuses und damit rückwärtigen Zugang zu installierten Komponenten.
- Verfügbare Höhen: 6, 9, 12, 15, 18 und 21 HE
- Breite: 600 mm
- Tiefe: 515/615 mm
- Farbe: Hellgrau RAL 7035
- Maximallast bei gleichmässiger Verteilung: 20kg (6 HE), 25kg (9 bis 12 HE) bzw. 30kg (15 bis 21 HE)
- Schutzart: IP 30
- Vollglas-Türe aus Verbundsicherheitsglas 5mm inkl. Schloss und 2 Schlüsseln
- Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich
- Türöffnungswinkel: max. 180°
- 19"-Schienen (2 Stk.) verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar
- Kabeleinführungsmöglichkeiten in Dach, Boden und Rückwand. Bei Auslieferung mit ausbrechbaren Blindplatten versehen.
- Bürsteneinführung (1x) inkludiert
- Lüftungsschlitze zur passiven Belüftung
- Erdung vollständig vorverdrahtet
- Erdungspunkt M8 inkludiert
- Inkludiertes Montagematerial: je 8 Stk. Käfigmuttern und -Schrauben M6, 4x Wand-Dübel 10x50 und 4x Schrauben M6x50, sowie Beilagscheiben
- Zahlreiches Zubehör (Patchpanele, Fachböden, Netzleisten, Kabelführungen, Blindpanele, etc.) verfügbar
- Schrank wird vollständig zusammengebaut ausgeliefert.

	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	R1/mm MONTAGELOCHDISTANZ VERTIKAL	R2/mm MONTAGELOCHDISTANZ HORIZONTAL
DW06605D	370	265	516	600	515	324	420
DW09605D	500	395	516	600	515	454	420
DW12605D	635	530	516	600	515	589	420
DW15605D	770	665	516	600	515	724	420
DW18605D	900	795	516	600	515	854	420
DW21605D	1.035	930	516	600	515	989	420
DW18606D	900	795	516	600	615	854	420
DW21606D	1.035	930	516	600	615	989	420

HÖHENEINHEITEN 1 HE = 44,45 mm	ABM (BxHxT) mm	NETTO-GEW. (kg)	BESTELLNUMMER
6 HE Wandschrank Dualblock RAL 7035	600x370x515	17,9	DW06605D
9 HE Wandschrank Dualblock RAL 7035	600x500x515	21,4	DW09605D
12 HE Wandschrank Dualblock RAL 7035	600x635x515	25,1	DW12605D
15 HE Wandschrank Dualblock RAL 7035	600x770x515	28,7	DW15605D
18 HE Wandschrank Dualblock RAL 7035	600x900x515	32,1	DW18605D
21 HE Wandschrank Dualblock RAL 7035	600x1035x515	34,5	DW21605D
18 HE Wandschrank Dualblock RAL 7035	600x900x615	35,4	DW18606D
21 HE Wandschrank Dualblock RAL 7035	600x1035x615	38,1	DW21606D