

## Tiefkühltruhe CAL 36 mit Schiebedeckeln

Die Tiefkühltruhe mit geschäumtem Schiebedeckel eignet sich besonders gut für Lagerräume oder Verkaufsräume im rückwärtigem Bereich zum Beispiel im Kiosk. Neben der Möglichkeit der Lagerung von verkaufsfähigen Tiefkühlprodukten und dem direkten Zugriff darauf, bietet unsere Tiefkühltruhe eine zusätzliche kleine Ablagefläche. Sie erhalten damit genügend Stauraum auf kleinster Stellfläche. Mit einem Temperaturbereich von -16°C bis -23°C sind Sie bestens für die Lagerung Ihrer Tiefkühlprodukte versorgt. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 9171037  
GTIN: 4059395048834



### Produktvorteile:

- Geschäumter Schiebedeckel
- Schiebedeckel als Ablage nutzbar
- Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel
- Mit 3 Körben (optional) bestückbar
- Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen
- Stille Kühlung
- Umweltfreundliches Kältemittel R600a
- Manuelles Thermostat
- 77 mm Isolierung
- 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	CUBE 35-2BD100A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1094 mm
<b>Tiefe</b>	694 mm
<b>Höhe</b>	867 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	936 mm
<b>Tiefe</b>	536 mm
<b>Höhe</b>	688 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schiebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	-16 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-23 °C
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech, weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,153 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	57 kg
<b>SWS</b>	Ja
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	35 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	75 %
<b>Kühlung</b>	Stille

Abtauung  
Wandstärke Isolierung  
Kältemittel

Manuell  
77 mm  
R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Niedrigste Ø Fachtemperatur -18 °C  
Nutzinhalt Tiefkühlung 265 l  
Energieverbrauch im Jahr 631 kWh  
Energieeffizienzklasse D  
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G  
Energieeffizienzindex EEI 38,6  
Klimaklasse 7 (+35 °C UT und 75% RF)  
EPREL Registrierungsnummer 1619951  
EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Elcold CUBE 35-2BD100A



**631** kWh/annum



265 L




-18 °C



≤ 35 °C

8102/6102

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL

Korb für KBS 28G bis 68 G

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen](#)



Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)