

Knebelschrauben mit losem Knebel DIN 6306

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.


Ausführung:

brüniert, Druckzapfen gehärtet.

Hinweis:

Bei Knebelschrauben mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L5	Z2
K0756.210X40	loser Knebel	M10	18	8	8	40	32	80	30	9
K0756.210X50	loser Knebel	M10	18	8	8	50	32	80	40	9
K0756.212X50	loser Knebel	M12	20	10	8	50	35	100	40	10
K0756.212X60	loser Knebel	M12	20	10	8	60	35	100	50	10
K0756.216X55	loser Knebel	M16	24	13	12	55	40	120	45	12
K0756.216X70	loser Knebel	M16	24	13	12	70	40	120	60	12
K0756.216X90	loser Knebel	M16	24	13	12	90	40	120	80	12
K0756.220X55	loser Knebel	M20	30	16	15,5	55	45	140	45	14
K0756.220X70	loser Knebel	M20	30	16	15,5	70	45	140	60	14
K0756.220X90	loser Knebel	M20	30	16	15,5	90	45	140	80	14