

Termékinformációk

98 25 04

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

Csavarhúzó kereszthornys csavarokhoz

Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⚡

Általános

Cikkszám	98 25 04
EAN	4003773062387
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	245 g
Méretek	320 x 37 x 36 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Méret	PZ4
Pengehossz	200 mm
Fogantyúhossz	120 mm
Penge – Ø	10,0 mm
Szigeteletlen pengehossz	18 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

Pozidriv® bejegyzett márkajelvény European Ind. Serv. Ltd.