

Rollcart etagewagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 700 mm,
etage(s) van hout, onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-
banden

Artikelnummer: 158143




Rollcart Etagewagen

etagewagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- hoogte x lengte x breedte 1200 x 1190 x 700 mm
- etage(s) van hout
- opbouw 2 kopwanden (stalen buizen)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	etagewagen	banden	TPE
constructies	2 kopwanden (stalen buizen)	diameter wiel	125 mm
lengte laadvlak	1000 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	700 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	1200 mm	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	500 kg	in-/uitklapbaar	nee
materiaal etage(s)	hout	wielstand	rechthoekig
materiaal	staal/hout	oppervlak	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1190 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	700 mm	duwbeugel aantal	1 stuks
euronorm	nee	gewicht	39 kg
etage-inrichting	recht		

Gerelateerde Producten

158144		extra legbord voor etagewagen, lengte x breedte 1000 x 700 mm, van MDF in decor beuken
158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar