

## Lacont aftapstelling

voor 6 x 60 liter vat, aftapstelling  
hoogte x breedte x diepte 1810 x  
2750 x 890 mm, 2 niveaus met  
vatensteun, aftapstelling van staal  
met corrosiebeschermende  
zinklaag, met staande bak,  
opvangbak van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 202013



## Lacont stapelframe met combi- vaste-opvangbak en rooster

aftapstelling

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 6 x 60 liter vat
- aftapstelling hoogte x breedte x diepte 1810 x 2750 x 890 mm
- 2 niveaus met vatensteun
- aftapstelling van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- met staande bak
- opvangbak van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- opvangvolume 220 l
- met rooster



## Technische details

opslagtype gevaarlijke  
stoffen stelling

oppervlak opvangbak verzinkt

stellingtype	aftapstelling	opvangbak uitrusting	rooster
type opvangbak	staande bak	legborden / schappen aantal	2 stuks
opslagplaats	onderdak	legbord-/niveautype	vatensteun
geschikt voor gevaarlijke stof	aquatoxische en brandbare stoffen	materiaal standaard	staal
capaciteit	6 x 60 liter vat	oppervlak standaard	verzinkt
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	vatensteun	ja
hoogte	1810 mm	onderrijdbaar	ja
breedte	2750 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	890 mm	module	Complete aanbieding
opvangvolume	220 l	gewicht	280 kg
materiaal opvangbak	staal		

## Gerelateerde Producten

200584



kannendragers voor aftapstelling


200627



Vatkraan, schroefdraad 3/4", kraan van zink, hendel van staal, zelfsluitend en afsluitbaar

## Dit past ook bij ...

147751



platte PE-bodemopvangbak, voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 300 l, hoogte x breedte x diepte 150 x 1660 x 1260 mm, met PE-pallet

504444



noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm