


## **bott** **chariot à outils** **verso**

hauteur x largeur x profondeur 965 x 800 x 550 mm, exécution du châssis 4 roul., équipement : 6 tiroirs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement 4 roul.

**Numéro d'article: 233138**



### chariot à outils




- hauteur x largeur x profondeur 965 x 800 x 550 mm
- exécution du châssis 4 roul.
- équipement : 6 tiroirs
- force par tiroir 50 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec extension totale
- avec poignée
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm

## Détails techniques

|                              |                  |                          |                            |
|------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| type de meuble               | table            | blocage d'extension      |                            |
| type de table                | établi           | poignée                  | poignée                    |
| Exécution du bâti            | 4 roul.          | équipement panneau       | rebord, tapis antidérapant |
| hauteur                      | 965 mm           | matériau de châssis      | acier                      |
| largeur                      | 800 mm           | surface de châssis       | finition peinture époxy    |
| profondeur                   | 550 mm           | couleur du châssis       | gris clair // RAL7035      |
| hauteur réglable             | non              | surface de face avant    |                            |
| équipement établi            | tiroirs          | couleur de la face avant | rouge pourpre // RAL3004   |
| nombre de tiroirs            | 6 pièce          | matériau de finition     | soudé                      |
| nombre x hauteur tiroirs     |                  | roulant                  | oui                        |
| surface de corps             |                  | nombre/type de roulettes | 4 roul.                    |
| Type d'extension             | extension totale | Ø de roue                | 125 mm                     |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg            | Poids                    | 79,248 kg                  |
| extension tiroir             | 100 %            |                          |                            |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 232994 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion                                      |
| 232995 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 232996 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion                                      |
| 232997 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 232998 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion                                     |
| 232999 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 233015 |  | couche de mousse, longueur x largeur 800 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir   |
| 233049 |  | tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 233054 |  | tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 233058 |  | tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 175 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 233448 |  | kit de séparateurs pour tiroirs, avec 24 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |    | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert   |
| 217145 |    | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal  |
| 218389 |    | mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural  |
| 230322 |  | tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes |