

Casco zwenkwiel met centrale rem

draagvermogen 600 kg, diameter 160 mm, naaf lengte 59 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met zwenklager, centrale rem, velg van aluminium, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243450



zwenkwiel met centrale rem

- draagvermogen 600 kg
- diameter 160 mm
- naaf lengte 59 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met zwenklager
- schroefgatafstand 105x84/76 mm
- centrale rem
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	zwenkwiel	rem	centrale rem
draagvermogen	600 kg	draadvangkappen	nee

banden	Polyurethaan	naaflengte	59 mm
wiel-ø	160 mm	afstand Schroefgat	105x84/76 mm
materiaal velg	aluminium	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	zwenklager	gewicht	3,14 kg