

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 800 kg, banden kunststof, diameter x breedte 150 x 48 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 502932



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 800 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 150 x 48 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 60 mm

### Technische details

|                   |                 |                 |             |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| transporttechniek | rollen          | rem             | Dubbele rem |
| roltype           | zwaarlastwielen | draadvangkappen | nee         |
| bouwmodel         | zwenkwiel       | totale hoogte   | 200 mm      |
| draagvermogen     | 800 kg          | naaflengte      | 60 mm       |

|                         |  |                    |           |
|-------------------------|--|--------------------|-----------|
| banden                  | kunststof                              | naafboorgat        | 20 mm     |
| wiel-Ø                  | 150 mm                                 | wielbreedte        | 48 mm     |
| materiaal velg          | kunststof                              | uitlading          | 60 mm     |
| wiellager               | kogellager                             | lengte plaat       | 138 mm    |
| geschikt voor vloertype | glad/effen, ruw/effen,<br>glad/oneffen | breedte plaat      | 110 mm    |
| bevestigingselement     | plaat                                  | afstand schroefgat | 105x80 mm |
| elektrisch geleidend    | nee                                    | schroefgat-Ø       | 11 mm     |
| materiaal behuizing     | staal                                  | gewicht            | 4,4 kg    |
| zwenklager              | kogellager                             |                    |           |

## Gerelateerde Producten

502941



wiel, draagvermogen 800 kg, banden kunststof, diameter x breedte 150 x 48 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, velg van kunststof