


hofe

rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 635 mm, charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 90 kg, 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 652817



hofe Rayonnages sans boulons pour classeurs

Rayonnage de départ

hofe rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 635 mm
- charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 90 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 600 mm
- 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur









- niveaux avec rebord antichute central emboîtable et rebord de tablette latéral du niveau supérieur pour éviter les chutes de classeurs
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- Stabilité élevée grâce aux traverses de raidissement
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles, traverses raidisseuses et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	rayonnage	stabilité / raidissement / renfo	trav. raidissement
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	utilisation	bilatéral
rayonnage modulaire	système emboîtable	matériau	acier
champ de rayonnage	rayonnage départ	équipement rayonnage	tablettes
convient pour (secteurs)	salles d'archives	largeur de compartiment	1000 mm
hauteur	2000 mm	profondeur de compartiment	600 mm
largeur	1060 mm	hauteurs de classeurs	6 pièce
profondeur	635 mm	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	surface de montant	galvanisé
charge maxi par tablette	90 kg	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par élément	650 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles, traverses raidisseuses et plateaux conf. à l'offre
type tablette/niveau	tablette en tôle d'acier	livraison	démonté
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute central // rebord de tablette latéral	certification	GS // label de qualité RAL
tablettes / niveaux à hauteur ré	oui	garantie	5 années
tablette réglable au pas	25 mm	Poids	54,1 kg

Accessoires

150122		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en gris clair
150123		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

652828		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 635 mm, charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 90 kg, 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
658857		tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 90 kg, équipé de rebord antichute et pliage de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
868292		montant pour rayonnage de base, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
953347		séparateur à compartiments, sans appui mural, convient pour 25 mm hauteur de pli de tablette, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

146193		mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, Avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc
528204		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris gris, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort
529925		escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg