



## Tube fluorescent LUMILUX® T8, culot: G13 - gradable

Une efficacité lumineuse jusqu'à 18% supérieure à celle du T8 BASIC classique !


- classe d'efficacité énergétique: G
- durée de vie: 20.000 heures
- forme: T8, sous forme de tube
- tension: 230 Volt ~ 50 Hz
- gradable: oui
- teneur en mercure (max.): 2,5 mg
- très bon flux lumineux: >90% sur toute la durée de vie de l'ampoule
- fonctionne avec un ballast conventionnel ou électronique

### Exemples d'utilisation:


- éclairage de bureau
- éclairage de boutiques
- supermarchés et grands magasins
- bâtiments publics
- éclairage en industrie
- éclairage de rues




Visuel de référence: Tube fluorescent LUMILUX® T8




Label d'efficacité énergétique 63000233



Label d'efficacité énergétique 63000235



Label d'efficacité énergétique 63000237



Label d'efficacité énergétique 63000802

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
18,0 watts		1.350 lm	80 Ra	3.000 K (blanc chaud)	19,00 kWh / 1.000h	G	26 mm	590 mm	517810	63000233
36,0 watts		3.350 lm	80 Ra	3.000 K (blanc chaud)	40,00 kWh / 1.000h	G	26 mm	1.200 mm	517896	63000235
58,0 watts		5.000 lm	80 Ra	6.500 K (blanc froid)	62,00 kWh / 1.000h	G	26 mm	1.500 mm	517933	63000802
		5.200 lm	80 Ra	3.000 K (blanc chaud)	62,00 kWh / 1.000h	G	26 mm	1.500 mm	517971	63000237