


**ERGONOMISCH  
FLEXIBEL  
AUSBAUBAR**



**DER BESSERE ARBEITSPLATZ**

**GESAMTÜBERSICHT 2019/20**

## Tischgestelle

ab Seite 12

<b>Übersicht</b>	<b>12</b>				
ERGO-Basic	18	ERGO-Vario Plus	28	ERGO-Forte	32
ERGO-Vario	26	ERGO-Flex	30	ERGO-Pack	34

## Arbeitsplatten

ab Seite 36

Arbeitsplatten	36
Ablageböden	39

## Aufbauten & Zubehör

ab Seite 42

Schubladen	42	Schwenkarme	48	Ablagesystem	56
Aufbauten	44	EDV	50	Stühle/Bodenmatten	60
Ablagen	46	Halterung & Behälter	53	Licht/Strom	64

## Zuführung/Materialbereitstellung

ab Seite 68

## Freistehende Aufbauten

ab Seite 76

Freistehende Aufbauten	76
Freistehende Aufbauten Lochblech	78
Hakensystem zu Lochblech	80

## Transportwagen


ab Seite 86

## Schneidgeräte

ab Seite 90

Die Grundlage für eine perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz bildet die Wahl des richtigen Tischgestelles. ERGO-line bietet sämtliche Tischgestelle mit drei Arten der stufenlosen Höhenverstellung für ein ermüdungsfreies Arbeiten an. Für welche Art der Höhenverstellung Sie sich entscheiden, richtet sich nach Ihren Anforderungen und Arbeitsabläufen.

- Höhenverstellung durch:
- Klemmschrauben
  - Handkurbel
  - Elektrisch mit Memory-Funktion



## Ergonomie macht sich bezahlt...

### Höhenverstellung

Ob Sie sich für eine stufenlose Verstellung mit Klemmschraube, Handkurbel oder Elektromotor entscheiden, hängt von den Anforderungen und Abläufen ab. Steh-/Sitzarbeitsplätze, Einsatz im Schichtbetrieb, sowie wechselnde Größe und Gewichte der Werkstücke verlangen eine flexible Arbeitshöhe.

Alle Tische sind mit Nivellierfüßen ausgestattet, um eine optimale Ausrichtung zu gewährleisten.



## Neigung Ablageböden

Einfache Ablageböden sowie Ablageböden mit geschraubten Konsolen werden in den Lochprofilen eingehängt und lassen sich leicht in der Höhe verstellen. Zugriffshöhe und Neigung der Ablageböden garantieren stets einen optimalen, ermüdungsfreien Zugriff.



## Ergonomie macht sich bezahlt

Gute Mitarbeiter sind kostbar – unter diesem Aspekt macht die Gestaltung des optimalen Arbeitsplatzes doppelt Sinn. Ein ergonomisch eingerichteter Tisch, kombiniert mit einer durchdachten Arbeitsorganisation, sind die Basis für einen modernen Pack- oder Montagearbeitsplatz.

Das steigert nicht nur die Zufriedenheit und die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern auch die Produktivität!

## Hubelement

Das Hubelement ist die optimale Ergänzung des Packtisches. Besonders geeignet für grosse Pakete – das Packgut wird mühevoll von oben her in den Karton gepackt. Das ist auf längere Sicht kräftezehrend und nicht ergonomisch. Mit dem Hubelement senken Sie die Packebene sekundenschnell auf eine angenehme Höhe und sobald das Paket abgeschlossen ist, wird es nach oben gefahren und der Packvorgang wird beendet.





### **Arbeitsplatz-Bodenmatten/Arbeitsstühle**

Die Belastung am Arbeitsplatz ist grösser als wir denken. Um vorzeitige Ermüdung der Beine, Gelenkschmerzen, kalte Füsse oder Problemen mit der Wirbelsäule vorzubeugen, sind die Arbeitsplatz-Bodenmatten genau die richtige Ergänzung.

**«Ergonomie bedeutet, nicht nur die Komponenten zu kaufen, sondern diese auch optimal aufeinander abzustimmen!»**

**...starten Sie jetzt.**





## Alles im Blick

Ein optimaler Greifraum teilt sich in folgende Zonen auf:

1. **Das Arbeitszentrum:** Beide Hände arbeiten im direkten Blickfeld.
2. **Erweitertes Arbeitszentrum:** Beide Hände erreichen alle Punkte dieser Zone.
3. **Einhandzone:** Teile und Werkzeuge können mit einer Hand leicht gegriffen werden.
4. **Erweiterte Einhandzone:** Äusserste noch erreichbare Zone, beispielsweise Teile in Behältern.

## Vorteile


- ✓ Leistungs- und Effizienzsteigerung
- ✓ Senken der Fehlerquote
- ✓ Steigerung von Motivation und Zufriedenheit
- ✓ Weniger gesundheitliche Beschwerden
- ✓ Weniger Personalausfälle (Fehlzeiten)



- ✓ **Universaltische**
- ✓ **Fahrbare Tische ohne Aufbauten**
- ✓ **EDV-Stationen**
- ✓ **Ablagetische für Drucker etc.**
- ✓ **Postsortiertische**



- ✓ **Kommissioniertische**
- ✓ **Fahrbare Rüsttische**
- ✓ **Handarbeitsplätze**



- ✓ **Rollenbahntische längs**
- ✓ **Rollenbahntische quer**
- ✓ **Tische im Rollenbahnbereich**





- ✓ Einfache Packtische
- ✓ Modulare Packtische
- ✓ Packtische mit Integration von Luftkissenmaschinen
- ✓ Packtische mit Integration von Papier-Füllsystemen



- ✓ Einzelarbeitsplätze
- ✓ Verkettete Arbeitsplätze
- ✓ ESD-Arbeitsplätze
- ✓ Elektronikarbeitsplätze
- ✓ Mess- und Prüfarbeitsplätze
- ✓ Werkbänke

«Ein System – eine Optik»

Auf der Basis der Standardkomponenten lassen sich viele Bereiche abdecken. Es entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild.

Keep it simple!



**1. Schritt: Wählen Sie das passende Tischgestell.**

**2. Schritt: Wählen Sie Ihre Arbeitsplatte.  
Diese finden Sie auf Seite 36/37.**

## Konfiguration Ihres Tisches

Die Wahl des richtigen Tischgestells ist definiert durch die Tätigkeiten, welche am Arbeitsplatz verrichtet werden. Z.B. Steh-/Sitzarbeitsplatz für Feinmontage, schweres Tischgestell in der Werkstatt oder einfach nur ein günstiges Tischgestell mit fixer Höhe als kombinierter Büro- und Prüfplatz.

### ERGO-Basic

Seite 18/19



- ✓ Der Alleskönner
- ✓ Belastung 250 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Verkettung von Tischen möglich

### ERGO-Vario

Seite 26/27




- ✓ Wirtschaftlicher Montagetisch
- ✓ Belastung 250 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 960 mm
- ✓ Für leichte Montagearbeiten

### ERGO-Vario Plus

Seite 28/29



- ✓ Steh-/Sitzarbeitsplatz
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Sehr standfest



### 3. Schritt: Wählen Sie Ihre Aufbauten und Zubehör. Lochprofile: Seite 44/45; Licht: Seite 64/65; etc.

### Ihre Wunschkonfiguration

	ERGO-Basic	ERGO-Vario	ERGO-Vario Plus	ERGO-Flex	ERGO-Forte	ERGO-Pack
fertig konfigurierter Packtisch						■
kundenspezifischer Packtisch	■		□	□	■	
Packtisch schwer	□				■	□
Einzelarbeitsplatz	□	■	■	■	□	
Steh-/Sitzarbeitsplatz	□	□	■	■	□	
verkettete Arbeitsplätze	■					
ableitfähige Arbeitstische ESD	■	■	■	■	■	
fahrbare Tische	■		□	□	■	
Sondermasse	■					

■ = optimal    □ = technisch machbar

#### ERGO-Flex

Seite 30/31



- ✓ Der Universelle
- ✓ Belastung 200 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Für leichte Aufbauten

#### ERGO-Forte

Seite 32/33



- ✓ Ein starkes Stück
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Ideal für schwere Lasten

#### ERGO-Pack

Seite 34/35



- ✓ Wirtschaftlicher Packtisch
- ✓ Belastung 200 kg verteilte Last
- ✓ Fix konfiguriert

## Flexibel, anbaubar, ergonomisch...

ERGO-Basic passt immer! Ein robustes System, welches in vielen Bereichen zu Hause ist und durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis besticht.

Das System bietet viele Möglichkeiten, um einen Arbeitsplatz, unter Berücksichtigung der Anforderungen an Ergonomie und Flexibilität, einzurichten.





## Entdecken Sie ERGO-Basic

- ✓ Kundenspezifische Lösung mit Standardkomponenten
- ✓ Jederzeit erweiterbar oder anpassbar
- ✓ Moderne Optik

**ERGO-Basic hat alles was Sie brauchen!**





<b>1</b>	Grundgestell	18	<b>7</b>	Lochprofil 1450 mm	45	<b>13</b>	Fusstaster mit Auf-/Ab-Funktion	66
<b>2</b>	Arbeitsplatten	36	<b>8</b>	Lochprofil 1780 mm	45	<b>14</b>	Faltschachtelmagazin	46
<b>3</b>	Lochblech seitlich, optional	23	<b>9</b>	PC-Halterung	50	<b>15</b>	Ablageboden	46
<b>4</b>	Querverbinder für Befestigung der Aufbauten	22	<b>10</b>	Fahrbarer Ablageboden	46	<b>16</b>	Rückwandbord zu Ablageboden	46
<b>5</b>	Fahrbarer Schubladenblock	43	<b>11</b>	Faltschachtelmagazin fahrbar	46	<b>17</b>	Tastaturauszug	50
<b>6</b>	Lochprofil 1000 mm	45	<b>12</b>	Hubelement elektrisch	66	<b>18</b>	Auszugboden 100 %	50





<b>19</b> Etikettenhalter	53	<b>25</b> Ausleger	45	<b>31</b> Schwenkarm mit Bildschirmaufnahme und Tastaturablage	48
<b>20</b> Trennblech zu Etikettenhalter	53	<b>26</b> Aluprofilschiene	45	<b>32</b> Eurobehälter	55
<b>21</b> Flaschenhalter	54	<b>27</b> Ablagefach	56		
<b>22</b> Aufhängeschiene für Elektrokomponenten	67	<b>28</b> Ablageboden mit verschraubter Konsole	47		
<b>23</b> Steckdosenleiste	67	<b>29</b> Rückwandbord	45		
<b>24</b> Arbeitsplatzleuchte	64	<b>30</b> Schwenkarm mit neigbarem Ablageboden	48		



Das ERGO-Basic Grundgestell ist die perfekte Kombination aus 40 x 40 mm Stahlrohr und 40-er Aluprofilen. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium. Der Stahl für die Stabilität und das Alu für die Flexibilität.

## ERGO-Basic, Grundgestell



**ERGO-Basic, Grundgestell**  
Flächenbelastung 250 kg

## ERGO-Basic, Anbaugestell



**ERGO-Basic, Anbaugestell**  
Flächenbelastung 250 kg

Dim. (BxT)	höhenverstellbar 720 – 1020 mm		
	fixe Höhe 720 mm	fixe Höhe 850 mm	Art. Nr.
600 x 600 mm	00.0606.11	00.0606.21	00.0606.31
600 x 750 mm	00.0675.11	00.0675.21	00.0675.31
600 x 900 mm	00.0609.11	00.0609.21	00.0609.31
900 x 600 mm	00.0906.11	00.0906.21	00.0906.31
900 x 750 mm	00.0975.11	00.0975.21	00.0975.31
900 x 900 mm	00.0909.11	00.0909.21	00.0909.31
1250 x 600 mm	00.1206.11	00.1206.21	00.1206.31
1250 x 750 mm	00.1275.11	00.1275.21	00.1275.31
1250 x 900 mm	00.1209.11	00.1209.21	00.1209.31
1600 x 600 mm	00.1606.11	00.1606.21	00.1606.31
1600 x 750 mm	00.1675.11	00.1675.21	00.1675.31
1600 x 900 mm	00.1609.11	00.1609.21	00.1609.31
2000 x 600 mm	00.2006.11	00.2006.21	00.2006.31
2000 x 750 mm	00.2075.11	00.2075.21	00.2075.31
2000 x 900 mm	00.2009.11	00.2009.21	00.2009.31

Dim. (BxT)	fixe Höhe 720 mm		Höhe 720 – 1020 mm	
	rechts	links	rechts	links
600 x 600 mm	01.0606.11	02.0606.11	01.0606.31	02.0606.31
600 x 750 mm	01.0675.11	02.0675.11	01.0675.31	02.0675.31
600 x 900 mm	01.0609.11	02.0609.11	01.0609.31	02.0609.31
900 x 600 mm	01.0906.11	02.0906.11	01.0906.31	02.0906.31
900 x 750 mm	01.0975.11	02.0975.11	01.0975.31	02.0975.31
900 x 900 mm	01.0909.11	02.0909.11	01.0909.31	02.0909.31
1250 x 600 mm	01.1206.11	02.1206.11	01.1206.31	02.1206.31
1250 x 750 mm	01.1275.11	02.1275.11	01.1275.31	02.1275.31
1250 x 900 mm	01.1209.11	02.1209.11	01.1209.31	02.1209.31
1600 x 600 mm	01.1606.11	02.1606.11	01.1606.31	02.1606.31
1600 x 750 mm	01.1675.11	02.1675.11	01.1675.31	02.1675.31
1600 x 900 mm	01.1609.11	02.1609.11	01.1609.31	02.1609.31
2000 x 600 mm	01.2006.11	02.2006.11	01.2006.31	02.2006.31
2000 x 750 mm	01.2075.11	02.2075.11	01.2075.31	02.2075.31
2000 x 900 mm	01.2009.11	02.2009.11	01.2009.31	02.2009.31

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 36/37.




Das System ERGO-Basic ist sehr vielseitig einsetzbar und kann auch in den Produktvarianten optimal an die Anwendungsmöglichkeit angepasst werden.

Beispiel: Die fixe Höhe von 720 mm entspricht der Höhe von einem Bürotisch, während die fixe Höhe von 850 mm eine gute Höhe für einen stehenden Packtisch ist. Wollen Sie flexibel bleiben und einzelne Arbeitsplätze in verschiedenen Höhen einrichten, empfehlen wir die Variante der Höheneinstellung mit Klemmschraube von 720 – 1020 mm.

## ERGO-Basic

### ERGO-Basic, Eckgestell



**ERGO-Basic, Eckgestell**  
Flächenbelastung 150 kg

Dim. (BxT)	fixe Höhe 720 mm	höhenverstellbar 720 – 1020 mm
1175 x 1175 mm (für Anbaugestell T = 750 mm)	Art. Nr. 00.1111.11	Art. Nr. 00.1111.31
1325 x 1325 mm (für Anbaugestell T = 900 mm)	Art. Nr. 00.1313.11	Art. Nr. 00.1313.31


**Eck-Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 38.**

### Optimale Stabilität durch 4-Fuss-System



Die grossen Belastungen durch Aufbauten für Kartonagen, Bildschirm und Drucker werden am besten mit einem 4-Fuss-System aufgenommen. So garantieren wir Ihnen einen robusten Arbeitsplatz.

### Vermassung (mm):


#### Grundgestell: Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



#### Anbaugestell:



#### Eckgestell:



Das direkte Verbinden von Grund- und Anbaugestellen hat den Vorteil, dass man wirtschaftlicher ist, als wenn nur mit Grundgestellen gearbeitet wird. Wenn man jedoch zu einem späteren Zeitpunkt etwas umstellen möchte, ist man gebunden an die fixen Einheiten.

Tischkombinationen = wirtschaftlich  
Einzeltische = flexibel



Legende:

■ = Grundgestell (Seite 18)

■ = Anbaugestell (Seite 18)


■ = Eckgestell (Seite 19)

Eck-Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 38.






## ERGO-Basic mit Handkurbel oder elektrischer Höhenverstellung



**ERGO-Basic, Grundgestell mit Handkurbel**  
höhenverstellbar mit Handkurbel von  
720 – 960 mm, Flächenbelastung max. 250 kg


Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	00.1275.41
1250 x 900 mm	00.1209.41
1600 x 750 mm	00.1675.41
1600 x 900 mm	00.1609.41
2000 x 750 mm	00.2075.41
2000 x 900 mm	00.2009.41



**ERGO-Basic, Grundgestell mit Elektromotor**  
höhenverstellbar mit Elektromotor von  
720 – 960 mm, Flächenbelastung max. 250 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 600 mm	00.1206.51
1250 x 750 mm	00.1275.51
1250 x 900 mm	00.1209.51
1600 x 600 mm	00.1606.51
1600 x 750 mm	00.1675.51
1600 x 900 mm	00.1609.51
2000 x 600 mm	00.2006.51
2000 x 750 mm	00.2075.51
2000 x 900 mm	00.2009.51

**Vermassung (mm):**  
**Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark**



**Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb**  
mit Memory-Funktionen


**Rechts: Einklappbare Handkurbel**



## ERGO-Basic

ERGO-Basic Tischgestelle können sehr vielseitig genutzt werden. Diverses Zubehör wie Rollen, Ablageböden und seitliche Lochbleche ergänzen das Grundgestell zum nützlichen Helfer im Betrieb. Sonderausführungen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

### Zubehör fahrbare Tische




#### Nachrüstsatz für fahrbaren Tisch

Bestehend aus: 1 Querverbinder, 1 Satz mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, erhöht Tisch um 160 mm



#### Querverbinder zu Tischgestell ERGO-Basic

notwendig für die Befestigung der Lochprofile für die Aufbauten (siehe Seite 44)



#### Rollensatz für fahrbares Tischgestell

Bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 Stk. gebremst, erhöht Tischgestell um 100/160 mm


	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
600 mm	00.3406.01	00.3406.09
900 mm	00.3409.01	00.3409.09
1250 mm	00.3412.01	00.3412.09
1600 mm	00.3416.01	00.3416.09
2000 mm	00.3420.01	00.3420.09

	Grundgestell	Anbaugestell
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
600 mm	00.3006.01	00.3106.01
900 mm	00.3009.01	00.3109.01
1250 mm	00.3012.01	00.3112.01
1600 mm	00.3016.01	00.3116.01
2000 mm	00.3020.01	00.3120.01

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
Ø 75 mm	00.9001.00	00.9001.09
Ø 125 mm	00.9002.00	00.9002.09



## Zubehör Tischgestell




**Lochblech zu ERGO-Basic Tischgestell**  
optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau, obligatorisch neben Hubelement



**Achssatz komplett mit Satz Lagerschalen**  
für Anwendung mit Hintertisch-Schneidgerät, max. 700 mm Rollendurchmesser


Dim.	Art. Nr.
600 mm	00.3206.02
750 mm	00.3275.02
900 mm	00.3209.02

Tischlänge	Art. Nr.
1250 mm	00.3812.01
1600 mm	00.3816.01
2000 mm	00.3820.01



**Seitliche Ablage Konsolensatz**  
in der Höhe verstellbar von 0 – 300 mm, für Ablage mit Tiefe 450 mm, Tragkraft max. 30 kg, ohne Ablageboden

Art. Nr.  
00.3200.02



**Klappbare seitliche Ablage**  
in der Höhe verstellbar von 0 – 250 mm, für Ablage mit Tiefe 450 mm, Tragkraft max. 40 kg, ohne Ablageboden

Art. Nr.  
00.3202.02


Ablageböden separat bestellen auf Seite 39.

Ablageböden separat bestellen auf Seite 39.




## Vermassung (mm):

**Seitliche Ablage Konsolensatz**  
inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark




**Klappbare seitliche Ablage**  
inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark




**Neue Produkte  
für Ihren ERGO-Basic Arbeitsplatz!**

Das ERGO-Basic Grundgestell kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Zusätzlich steigen die Anforderungen bezüglich Flexibilität und Funktionalität an einen modernen Arbeitstisch stetig. Die neuen Produkte von ERGO-line bieten zusätzliche Möglichkeiten für die Positionierung von Druckern und schaffen flexibel neue Ablageflächen, welche entweder links oder rechts unter dem ERGO-Basic Tischgestell montiert werden können.




## ERGO-Basic


### Zubehör Tischgestell



**Auszugmodul zu ERGO-Basic**  
250 mm tiefer als Tischhöhe, Auszug  
500 x 600 mm B x T, Tragkraft max. 50 kg,  
links oder rechts montiert



**Druckerablage unter Tisch, ausziehbar**  
links oder rechts montiert, Tragkraft max. 20 kg,  
Nutzfläche 500 x 550 x 550 mm B x T x H



**Behälter Schublade**  
inkl. Kunststoff Behälter, grau, 300 x 400 x  
210 mm B x T x H, links oder rechts montiert

Tischtiefe	Art. Nr.
750 mm	00.5000.02
900 mm	00.5010.02

Tischtiefe	Art. Nr.
750 mm	00.5050.02
900 mm	00.5055.02

Art. Nr.
00.4030.02







Grosse Packstücke sind unhandlich und passen in keinen Arbeitsablauf. Mit dem Auszugmodul bietet ERGO-line eine zusätzliche tiefere Arbeitsfläche, welche bei Bedarf ausgezogen werden kann. Eine elegante Lösung, die einen teuren Hubtisch ersetzen kann.

## Vermassung (mm):



### Auszugmodul:




### Druckerablage unter Tisch:



### Unterer Ablageboden:



Unterer Ablageboden zu ERGO-Basic



### Aufbau Labor

fixe Höhe 400 mm, T = 400 mm, anschraubbar an Tischuntergestell, ohne Arbeitsplatte

Dim.	Art. Nr.
1250 mm	00.1204.01
1600 mm	00.1604.01
2000 mm	00.2004.01


Ablageböden finden Sie auf Seite 39.

Arbeitsplatten separat bestellen auf Seite 38.



Stabile Konstruktion aus 40 x 40 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

## ERGO-Vario




### ERGO-Vario, Grundgestell

Höhe mit Klemmschraube von 720 – 1020 mm stufenlos verstellbar, Flächenbelastung 250 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	03.1275.31
1600 x 750 mm	03.1675.31
2000 x 750 mm	03.2075.31


## ERGO-Vario mit Handkurbel oder Elektromotor



### ERGO-Vario, Grundgestell mit Handkurbel

höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 – 960 mm, Flächenbelastung 250 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	03.1275.41
1600 x 750 mm	03.1675.41
2000 x 750 mm	03.2075.41



### ERGO-Vario, Grundgestell mit Elektromotor

höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 – 960 mm, Flächenbelastung 250 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	03.1275.51
1600 x 750 mm	03.1675.51
2000 x 750 mm	03.2075.51


Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 36/37.



Das ERGO-Vario Grundgestell dient als Basis für leichte Montagetische mit geringeren Anforderungen an Belastung und Höhenverstellung. Maximale Belastung 150 kg und ein Höhenverstellbereich von 720 – 960 mm in den Ausführungen mit Handkurbel und Elektromotor. In der Variante mit Klemmschraube ist der Tisch von 720 – 1020 mm verstellbar.

## ERGO-Vario


**Vermassung (mm):**  
**Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark**



**Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen**


**Rechts: Einklappbare Handkurbel**

### Zubehör




**Lochblech zu ERGO-Vario Tischgestell**  
optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau

Dim.	Art. Nr.
750 mm	03.3207.02




**Querverbinder**  
zu Tischgestell ERGO-Vario, für die Montage von Aufbauten

Dim.	Art. Nr.
1250 mm	03.3012.01
1600 mm	03.3016.01
2000 mm	03.3020.01



**Fussstütze, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus**  
Fussablage stufenlos neigbar und seitlich verstellbar, inkl. Querverbinder für 3 Tischbreiten


Dim.	Art. Nr.
1250 mm	03.3412.01
1600 mm	03.3416.01
2000 mm	03.3420.01



## ERGO-Vario Plus

Stabile Konstruktion aus 80 x 50 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

### ERGO-Vario Plus




#### ERGO-Vario Plus, Grundgestell

Höhe von 720 – 1020 mm, im Raster 25:25 mm verstellbar, Flächenbelastung 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	04.1275.31
1600 x 750 mm	04.1675.31
2000 x 750 mm	04.2075.31


### ERGO-Vario Plus mit Handkurbel oder Elektromotor



#### ERGO-Vario Plus, Grundgestell mit Handkurbel

höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	04.1275.41
1600 x 750 mm	04.1675.41
2000 x 750 mm	04.2075.41



#### ERGO-Vario Plus, Grundgestell mit Elektromotor

höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg


Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	04.1275.51
1600 x 750 mm	04.1675.51
2000 x 750 mm	04.2075.51

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 36/37.




Das ERGO-Vario Plus Grundgestell ist die optimale Lösung für Steh-/Sitzarbeitsplätze. Dank einer hochwertigen Führung ist der Tisch auch in voll ausgefahrener Position sehr robust. Standardmässig ist der Tisch mit einem Verstellbereich von 300 mm ausgerüstet. Auf Anfrage kann dieser bis 400 mm erweitert werden.

## Zubehör



**Lochblech zu ERGO-Vario Plus Tischgestell**  
optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau


Dim.	Art. Nr.
750 mm	04.3207.02



**Seitliche Ablage Konsolensatz**  
ohne Ablageboden


Art. Nr.
04.3200.02

**Ablageböden separat bestellen auf Seite 39.**



**Querverbinder**  
zu Tischgestell ERGO-Vario Plus,  
für die Montage von Aufbauten



Dim.	Art. Nr.
1250 mm	03.3012.01
1600 mm	03.3016.01
2000 mm	03.3020.01




**Fussstütze, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus**  
Fussablage stufenlos neigbar und seitlich verstellbar, inkl. Querverbinder für 3 Tischbreiten

Dim.	Art. Nr.
1250 mm	03.3412.01
1600 mm	03.3416.01
2000 mm	03.3420.01

## Vermassung (mm): Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



## Seitliche Ablage:



**Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen**


**Rechts: Einklappbare Handkurbel**




## ERGO-Flex

Stabile Konstruktion aus den seitlichen Aluminiumführungen, welche durch einen robusten Querträger verbunden werden. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

### ERGO-Flex mit Handkurbel oder Elektromotor



**ERGO-Flex, Grundgestell mit Handkurbel**  
höhenverstellbar mit Handkurbel von  
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 200 kg



**ERGO-Flex, Grundgestell mit Elektromotor**  
höhenverstellbar mit Elektromotor von  
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 200 kg


Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	08.1275.41
1600 x 750 mm	08.1675.41
2000 x 750 mm	08.2075.41

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	08.1275.51
1600 x 750 mm	08.1675.51
2000 x 750 mm	08.2075.51

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 36/37.

Das ERGO-Flex Grundgestell ist die optimale Lösung für universal einsetzbare Tische. Dank einer mittig positionierten Aluminiumführung kann er gut von beiden Seiten bedient werden. Standardmäßig ist der Tisch mit einem Verstellbereich von 300 mm ausgerüstet.


**Vermassung (mm):**  
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark




**Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen**

**Rechts: Einklappbare Handkurbel**

## Zubehör




**Unterer Ablageboden zu ERGO-Flex**



**Anbausatz für Befestigung Lochprofil**

Bestehend aus: 1 Rohrprofil inkl. Befestigungsmaterial, 1 Anbausatz pro Lochprofil

Art. Nr.  
08.3000.01



**Rollensatz für fahrbares Tischgestell**

Bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 Stk. gebremst, erhöht Tischgestell um 100/160 mm

Dim.	Standard	ESD
	Art. Nr.	Art. Nr.
Ø 75 mm	00.9001.00	00.9001.09
Ø 125 mm	00.9002.00	00.9002.09

Ablageböden finden Sie auf Seite 39.


Lochprofile finden Sie auf Seite 45.



Das ERGO-Forte Grundgestell ist die optimale Lösung für schwere Arbeitsplätze mit einem stabilen Stand. Dank einer hochwertigen Führung ist der Tisch auch in voll ausgefahrener Position sehr robust. Standardmässig ist er mit einem Verstellbereich von 300 mm ausgerüstet. Auf Anfrage kann dieser bis 400 mm erweitert werden.

Stabile Konstruktion aus 80 x 50 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.


## ERGO-Forte



**ERGO-Forte, Grundgestell**  
höhereinstellbar von 720 – 1020 mm  
im Raster von 25:25 mm mit Verstellschraube,  
Flächenbelastung 350 kg


Dim. (BxT)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	07.1275.31
1600 x 750 mm	07.1675.31
2000 x 750 mm	07.2075.31
1250 x 900 mm	07.1209.31
1600 x 900 mm	07.1609.31
2000 x 900 mm	07.2009.31

## ERGO-Forte mit Handkurbel oder Elektromotor



**ERGO-Forte, Grundgestell mit Handkurbel**  
höhenverstellbar mit Handkurbel von  
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg

Dim. (BxT)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	07.1275.41
1600 x 750 mm	07.1675.41
2000 x 750 mm	07.2075.41
1250 x 900 mm	07.1209.41
1600 x 900 mm	07.1609.41
2000 x 900 mm	07.2009.41




**ERGO-Forte, Grundgestell mit Elektromotor**  
höhenverstellbar mit Elektromotor von  
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg

Dim. (BxT)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	07.1275.51
1600 x 750 mm	07.1675.51
2000 x 750 mm	07.2075.51
1250 x 900 mm	07.1209.51
1600 x 900 mm	07.1609.51
2000 x 900 mm	07.2009.51


Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 36/37.




## Zubehör



**Lochblech zu ERGO-Forte Tischgestell**  
optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau



**PC-Halterung**  
zu Tischgestell ERGO-Forte



**Unterer Ablageboden zu ERGO-Forte**



Dim.	Art. Nr.
750 mm	07.3275.02
900 mm	07.3209.02

Dim. (B x T)	Art. Nr.
200 x 440 mm	04.3500.01

Diverse Ablageböden finden Sie auf Seite 39.

## ERGO-Forte

**Vermassung (mm):**  
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen

Rechts: Einklappbare Handkurbel

## Packtisch ERGO-Pack mit Direktaufbau

Die wirtschaftliche Lösung, als Komplett-Packtisch, kann mit System-Komponenten erweitert werden.

## ERGO-Pack



### Packtisch ERGO-Pack

mit einfacher Schublade, Rückwandbord, Ablageboden und Faltschachtelmagazin, hohe Ausführung

#### Bestell-Nr.

1600 x 900 mm (B x T): E0.9116.31

2000 x 900 mm (B x T): E0.9120.31

## Packtisch ERGO-Pack

mit Ablageboden, Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidergerät für Rollenmaterial 75 cm breit, niedrige Ausführung

#### Bestell-Nr.

1600 x 900 mm (B x T): E1.9016.31

2000 x 900 mm (B x T): E1.9020.31




- Standardmässig höhenverstellbar von 750 – 950 mm
- Robuste Stahlkonstruktion
- Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet  
RAL 7035 Lichtgrau mit ABS Kanten
- 1350/1750 mm langer Ablageboden und Faltschachtelmagazin

## Komplett-Packtische




**Packtisch ERGO-Pack, hoch**  
mit einfacher Schublade, Rückwandbord,  
Ablageboden und Faltschachtelmagazin,  
hohe Ausführung, Flächenbelastung 200 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1600 x 900 mm	E0.9116.31
2000 x 900 mm	E0.9120.31




**Packtisch ERGO-Pack, hoch**  
mit Ablageboden, Faltschachtelmagazin,  
Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidgerät  
für Rollenmaterial 75 cm Breite,  
hohe Ausführung, Flächenbelastung 200 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1600 x 900 mm	E1.9116.31
2000 x 900 mm	E1.9120.31



**Packtisch ERGO-Pack, niedrig**  
mit einfacher Schublade, Rückwandbord  
und Ablageboden, niedrige Ausführung,  
Flächenbelastung 200 kg





Dim. (B x T)	Art. Nr.
1600 x 900 mm	E0.9016.31
2000 x 900 mm	E0.9020.31



**Packtisch ERGO-Pack, niedrig**  
mit Ablageboden, Rollenhalterung und  
Hintertisch-Schneidgerät für Rollenmaterial  
75 cm Breite, niedrige Ausführung,  
Flächenbelastung 200 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1600 x 900 mm	E1.9016.31
2000 x 900 mm	E1.9020.31

## Vermassung (mm):





### Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, mit Spanplattenkern, rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Standard Tischplatte für normale Beanspruchung



### Arbeitsplatte ableitfähig melaminharzbeschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, mit Spanplattenkern volumenleitfähig, rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Hauptsächlich im Bereich Labor, Elektro- und Prüftische




### Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, mit Spanplattenkern, rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Standard Tischplatte für erhöhte Anforderungen

## Arbeitsplatten



### Arbeitsplatten melaminharzbeschichtet


30 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten



melaminharzbeschichtet, 30 mm stark

ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
600 x 600 x 30 mm	20.0606.28	22.0606.28
600 x 750 x 30 mm	20.0675.28	22.0675.28
600 x 900 x 30 mm	20.0609.28	22.0609.28
900 x 600 x 30 mm	20.0906.28	22.0906.28
900 x 750 x 30 mm	20.0975.28	22.0975.28
900 x 900 x 30 mm	20.0909.28	22.0909.28
1250 x 600 x 30 mm	20.1206.28	22.1206.28
1250 x 750 x 30 mm	20.1275.28	22.1275.28
1250 x 900 x 30 mm	20.1209.28	22.1209.28
1600 x 600 x 30 mm	20.1606.28	22.1606.28
1600 x 750 x 30 mm	20.1675.28	22.1675.28
1600 x 900 x 30 mm	20.1609.28	22.1609.28
2000 x 600 x 30 mm	20.2006.28	22.2006.28
2000 x 750 x 30 mm	20.2075.28	22.2075.28
2000 x 900 x 30 mm	20.2009.28	22.2009.28



### Arbeitsplatten mit HPL Belag 0,8 mm


30 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten



HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark

ESD, HPL Belag 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
600 x 600 x 30 mm	21.0606.28	23.0606.28
600 x 750 x 30 mm	21.0675.28	23.0675.28
600 x 900 x 30 mm	21.0609.28	23.0609.28
900 x 600 x 30 mm	21.0906.28	23.0906.28
900 x 750 x 30 mm	21.0975.28	23.0975.28
900 x 900 x 30 mm	21.0909.28	23.0909.28
1250 x 600 x 30 mm	21.1206.28	23.1206.28
1250 x 750 x 30 mm	21.1275.28	23.1275.28
1250 x 900 x 30 mm	21.1209.28	23.1209.28
1600 x 600 x 30 mm	21.1606.28	23.1606.28
1600 x 750 x 30 mm	21.1675.28	23.1675.28
1600 x 900 x 30 mm	21.1609.28	23.1609.28
2000 x 600 x 30 mm	21.2006.28	23.2006.28
2000 x 750 x 30 mm	21.2075.28	23.2075.28
2000 x 900 x 30 mm	21.2009.28	23.2009.28



**Aufpreis Waageausschnitt** für Paketwaage, Abm. 400 x 500 x 100 mm, inkl. Halterung für Waage, gilt für alle Plattentypen und Abmessungen, Ausschnitt wahlweise links o. rechts

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
412 x 512 x 100 mm	20.9000.28

**Andere Abmessungen auf Anfrage.**

### ! Position Waageausschnitt !

Abstand von links oder rechts 180 mm, Abstand von vorne 100 mm. Generell rundum 6 mm Luft zwischen Waage und Ausschnitt. Halterung ist in der Höhe verstellbar, je nach Waagetyt.



4



### Arbeitsplatte ableitfähig 0,8 mm HPL beschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, mit Spanplattenkern volumenleitfähig, rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Hauptsächlich im Bereich Labor, Elektro- und Prüftische

5



### Arbeitsplatte 3,0 mm HPL beschichtet

31 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, mit Spanplattenkern, rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Arbeitsplatte für höchste Beanspruchung, sehr hoher Abriebwiderstand und höchste Kratzfestigkeit

6



### Arbeitsplatte mit Chromstahlabdeckung

30 mm stark, mit Spanplattenkern, Belag vorne und hinten nach unten gezogen, Querkante ABS Buche Decor


Anwendung: Sehr hohe Kratz- und Chemikalienbeständigkeit, Oberfläche gut zu reinigen



### Arbeitsplatten mit HPL Belag 3,0 mm

31 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten

5



### Arbeitsplatten Chromstahl

30 mm stark, mit 1,5 mm Belag V2A

6

7



### Arbeitsplatte Multiplex

Gedämpfte Buchenfurniere mehrschichtig, wasserfest verleimt, 40 oder 50 mm stark, Oberfläche geölt

Anwendung: Universal einsetzbar für allgemeine Arbeiten

HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1250 x 750 x 31 mm	26.1275.28
1250 x 900 x 31 mm	26.1209.28
1600 x 750 x 31 mm	26.1675.28
1600 x 900 x 31 mm	26.1609.28
2000 x 750 x 31 mm	26.2075.28
2000 x 900 x 31 mm	26.2009.28

Chromstahlbelag, 30 mm stark	
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1250 x 750 x 30 mm	27.1275.28
1250 x 900 x 30 mm	27.1209.28
1600 x 750 x 30 mm	27.1675.28
1600 x 900 x 30 mm	27.1609.28
2000 x 750 x 30 mm	27.2075.28
2000 x 900 x 30 mm	27.2009.28

8



### Arbeitsplatte Buche massiv

Buchenholzplatte massiv, Lamellen keilgezinkt, Oberfläche geölt

Anwendung: Universal einsetzbar für allgemeine Arbeiten



### Arbeitsplatten Buche

25, 40 und 50 mm stark, Buche natur, geölt

7


8

Dim. (B x T)	Buche Multiplex, 25 mm stark	Buche Multiplex, 40 mm stark	Buche Multiplex, 50 mm stark	Buche massiv, 50 mm stark
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1250 x 750 mm	24.1275.25	24.1275.40	24.1275.50	25.1275.50
1250 x 900 mm	24.1209.25	24.1209.40	24.1209.50	25.1209.50
1600 x 750 mm	24.1675.25	24.1675.40	24.1675.50	25.1675.50
1600 x 900 mm	24.1609.25	24.1609.40	24.1609.50	25.1609.50
2000 x 750 mm	24.2075.25	24.2075.40	24.2075.50	25.2075.50
2000 x 900 mm	24.2009.25	24.2009.40	24.2009.50	25.2009.50
2500 x 750 mm	-	-	24.2575.50	25.2575.50
2500 x 900 mm	-	-	24.2509.50	25.2509.50

### Fertigung nach den Richtlinien der DIN EN ISO 9001



#### ! Schneidmatte gesucht !

Schützen Sie Ihre Arbeitsplatte mit einer Schneidunterlage. Siehe Seite 52.



**Eck-Arbeitsplatte ERGO-Basic (Seite 19)**

	1175 x 1175 mm für Anbau T = 750 mm	1325 x 1325 mm für Anbau T = 900 mm
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	Art. Nr. 20.1111.28	Art. Nr. 20.1313.28
ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	22.1111.28	22.1313.28
HPL Belag, 0,8 mm, 30 mm stark	21.1111.28	21.1313.28
HPL Belag, 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark	23.1111.28	23.1313.28
HPL Belag, 3,0 mm, 31 mm stark	26.1111.28	26.1313.28
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.1111.25	24.1313.25
Buche massiv, 50 mm stark	25.1111.50	25.1313.50




**Distanzstück zwischen Lochprofilen bei Doppel-Arbeitsplätzen**  
Tiefe = 60 mm, inkl. Befestigungsmaterial

**2 Lochprofile**

	1340 mm	1740 mm
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	Art. Nr. 20.1300.28	Art. Nr. 20.1700.28
ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	22.1300.28	22.1700.28
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.1300.25	24.1700.25
Buche Multiplex, 50 mm stark	24.1300.50	24.1700.50
Buche massiv, 50 mm stark	25.1300.50	25.1700.50

**3 Lochprofile**

	650 mm	850 mm
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	Art. Nr. 20.0600.28	Art. Nr. 20.0800.28
ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	22.0600.28	22.0800.28
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.0600.25	24.0800.25
Buche Multiplex, 50 mm stark	24.0600.50	24.0800.50
Buche massiv, 50 mm stark	25.0600.50	25.0800.50



**Arbeitsplatte Aufbau Labor**  
Tiefe = 400 mm

	1250 x 400 mm	1600 x 400 mm	2000 x 400 mm
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	Art. Nr. 20.1204.28	Art. Nr. 20.1604.28	Art. Nr. 20.2004.28
ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	22.1204.28	22.1604.28	22.2004.28
HPL Belag, 0,8 mm, 30 mm stark	21.1204.28	21.1604.28	21.2004.28
HPL Belag, 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark	23.1204.28	23.1604.28	23.2004.28
HPL Belag, 3,0 mm, 31 mm stark	26.1204.28	26.1604.28	26.2004.28
Chromstahl, 30 mm stark	27.1204.28	27.1604.28	27.2004.28
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.1204.25	24.1604.25	24.2004.25
Buche massiv, 50 mm stark	25.1204.50	25.1604.50	25.2004.50



1

melaminharz-  
beschichtet,  
30 mm stark

2

ESD melamin-  
harzbesch.,  
ableitfähig,  
30 mm stark

3

HPL Belag  
0,8 mm,  
30 mm stark


5

HPL Belag  
3,0 mm,  
31 mm stark

7


Buche  
Multiplex,  
25 mm stark

## ERGO-Basic



Ablageboden zu ERGO-Basic (Seite 25)

Dim. (B x T)	Art. Nr.				
600 x 600 mm	20.0505.BA	22.0505.BA	21.0505.BA	26.0505.BA	24.0505.BA
600 x 750 mm	20.0506.BA	22.0506.BA	21.0506.BA	26.0506.BA	24.0506.BA
600 x 900 mm	20.0575.BA	22.0575.BA	21.0575.BA	26.0575.BA	24.0575.BA
900 x 600 mm	20.0805.BA	22.0805.BA	21.0805.BA	26.0805.BA	24.0805.BA
900 x 750 mm	20.0806.BA	22.0806.BA	21.0806.BA	26.0806.BA	24.0806.BA
900 x 900 mm	20.0875.BA	22.0875.BA	21.0875.BA	26.0875.BA	24.0875.BA
1250 x 600 mm	20.1105.BA	22.1105.BA	21.1105.BA	26.1105.BA	24.1105.BA
1250 x 750 mm	20.1106.BA	22.1106.BA	21.1106.BA	26.1106.BA	24.1106.BA
1250 x 900 mm	20.1175.BA	22.1175.BA	21.1175.BA	26.1175.BA	24.1175.BA
1600 x 600 mm	20.1505.BA	22.1505.BA	21.1505.BA	26.1505.BA	24.1505.BA
1600 x 750 mm	20.1506.BA	22.1506.BA	21.1506.BA	26.1506.BA	24.1506.BA
1600 x 900 mm	20.1575.BA	22.1575.BA	21.1575.BA	26.1575.BA	24.1575.BA
2000 x 600 mm	20.1905.BA	22.1905.BA	21.1905.BA	26.1905.BA	24.1905.BA
2000 x 750 mm	20.1906.BA	22.1906.BA	21.1906.BA	26.1906.BA	24.1906.BA
2000 x 900 mm	20.1975.BA	22.1975.BA	21.1975.BA	26.1975.BA	24.1975.BA



Seitlicher Ablageboden zu ERGO-Basic (Seite 23)/ERGO-Vario Plus (Seite 29)


## ERGO-Basic

Dim. (B x T)	Art. Nr.				
450 x 600 mm	20.0406.BS	22.0406.BS	21.0406.BS	26.0406.BS	24.0406.BS
450 x 750 mm	20.0475.BS	22.0475.BS	21.0475.BS	26.0475.BS	24.0475.BS
450 x 900 mm	20.0409.BS	22.0409.BS	21.0409.BS	26.0409.BS	24.0409.BS

## ERGO-Vario Plus

Dim. (B x T)	Art. Nr.				
450 x 750 mm	20.0475.BS	22.0475.BS	21.0475.BS	26.0475.BS	24.0475.BS


## ERGO-Flex



Ablageboden zu ERGO-Flex (Seite 31)

Dim. (B x T)	Art. Nr.				
1250 x 750 mm	20.1005.FL	22.1005.FL	21.1005.FL	26.1005.FL	24.1005.FL
1600 x 750 mm	20.1405.FL	22.1405.FL	21.1405.FL	26.1405.FL	24.1405.FL
2000 x 750 mm	20.1805.FL	22.1805.FL	21.1805.FL	26.1805.FL	24.1805.FL

## ERGO-Forte




Ablageboden zu ERGO-Forte (Seite 33)


Dim. (B x T)	Art. Nr.				
1250 x 750 mm	20.1005.FA	22.1005.FA	21.1005.FA	26.1005.FA	24.1005.FA
1250 x 900 mm	20.1006.FA	22.1006.FA	21.1006.FA	26.1006.FA	24.1006.FA
1600 x 750 mm	20.1405.FA	22.1405.FA	21.1405.FA	26.1405.FA	24.1405.FA
1600 x 900 mm	20.1406.FA	22.1406.FA	21.1406.FA	26.1406.FA	24.1406.FA
2000 x 750 mm	20.1805.FA	22.1805.FA	21.1805.FA	26.1805.FA	24.1805.FA
2000 x 900 mm	20.1806.FA	22.1806.FA	21.1806.FA	26.1806.FA	24.1806.FA









1. Schritt: Schubladenblock




2. Schritt: Schublade



3. Schritt: Trägerpaar




## Schubladen




**Einfachschublade abschliessbar**  
Tragkraft max. 20 kg

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
330 x 486 x 108 mm	00.4000.02



**Schubladengehäuse, leer**  
Nutzhöhe 200 mm

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
428 x 600 x 300 mm	00.4001.02




**Schubladengehäuse, leer**  
Nutzhöhe 300 mm

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
428 x 600 x 400 mm	00.4002.02


**Zu jedem Schubladengehäuse muss ein Trägerpaar mitbestellt werden.**

**Gehäuse wahlweise in RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau.**




**Trägerpaar für Schubladenbefestigung**  
passend zu allen Schubladentypen

Tiefe	600 mm	750 mm	900 mm
Tischgestell	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
ERGO-Basic	00.3606.01	00.3675.01	00.3609.01
ERGO-Vario	-	00.3675.01	-
ERGO-Vario Plus	-	03.3675.01	-
ERGO-Flex	-	00.3675.01	-
ERGO-Forte	-	00.3675.01	00.3609.01




**Schubladenschrank fahrbar, leer**  
4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst,  
Nutzhöhe 500 mm, Gesamthöhe 790 mm

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
428 x 600 x 790 mm	00.4003.42



**Schublade Vollauszug 100%**  
Abmessung 323 x 447 mm, Tragkraft 70 kg

Dim.	Art. Nr.
H = 50 mm	00.4100.02
H = 75 mm	00.4101.02
H = 100 mm	00.4102.02
H = 150 mm	00.4103.02
H = 200 mm	00.4104.02
H = 300 mm	00.4105.02




**Einsatzkasten aus Kunststoff, rot**

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
150 x 150 x 26 mm	00.4250.00
150 x 150 x 52 mm	00.4251.00
150 x 150 x 71 mm	00.4252.00
150 x 75 x 26 mm	00.4253.00
150 x 75 x 52 mm	00.4254.00
150 x 75 x 71 mm	00.4255.00

**Etikettenhalter mit Etikette und Celophan**

Art. Nr.
00.4256.00




**Trennbleche für flexible Einteilung**  
alle 17 mm verstellbar, H = 50/75/100 mm

Querteiler	50 mm	75 mm	100 mm
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
81 mm	00.4200.01	00.4200.00	00.4200.02
98 mm	00.4201.01	00.4201.00	00.4201.02
115 mm	00.4202.01	00.4202.00	00.4202.02
132 mm	00.4203.01	00.4203.00	00.4203.02

Längsteiler	50 mm	75 mm	100 mm
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
455 mm	00.4204.01	00.4204.00	00.4204.02


## Tischbreite 2000 mm



### Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 2000 mm

2 x 860 oder 1 x 1750 mm

## Tischbreite 1600 mm



### Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 1600 mm

2 x 660 oder 1 x 1350 mm

## Tischbreite 1250 mm



### Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 1250 mm

1 x 660, 1 x 860 oder 1 x 1040 mm

# Aufbauten

Die senkrechten Lochprofile bilden die Basis für die Aufbauten an den Tischen. Eine Unterteilung in zwei Teilbereiche hilft beim Unterbringen der immer grösser werdenden Hilfsmittel am Arbeitsplatz.


Beispiel: Der Bildschirm und die Tastatur links etwas höher und der Etikettendrucker auf der rechten Seite gut erreichbar etwas tiefer positioniert. Siehe Seite 7.

Verstellraster für gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!


## Lochprofile

Die Lochprofile sind immer über zwei Befestigungspunkte montiert und bieten eine stabile Basis. Die Längen der Lochprofile sind je nach Bedarf wie folgt zu wählen:

- 1 1000 mm lang = niedriger Aufbau, z. B. für Lochbleche (siehe Seite 53)
- 2 1450 mm lang = mittelhoher Aufbau, diverse Tablare ohne Aufbau für Leuchte oder Faltschachtelmagazin
- 3 1780 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin oder mit Ausleger für Leuchte
- 4 1990 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin oder mit Ausleger für Leuchte




## Aufbauten



**Lochprofil 60/30 für Aufbauten**  
Rasterabstand 30:30 mm

Dim.	Art. Nr.
1000 mm	11.0100.01
1450 mm	11.0145.01
1780 mm	11.0178.01
1990 mm	11.0199.01
Befestigungssatz Doppeltisch	11.0000.50



**Ausleger komplett inkl. 30/30 Aluprofil**  
Länge 670 mm

Dim.	Art. Nr.
700 mm	11.1007.02



**Aluprofilschiene zum Aufhängen  
von Leuchten etc.**  
inkl. 2 Endanschläge


Dim.	Art. Nr.
1200 mm	11.1120.01
1500 mm	11.1150.01
1900 mm	11.1190.01

## Rückwandbord



**Rückwandbord für gesamte Tischbreite**  
90 mm überstehend

Dim.	Art. Nr.
600 mm	10.2006.01
900 mm	10.2009.01
1250 mm	10.2012.01
1600 mm	10.2016.01
2000 mm	10.2020.01



**Rückwandbord zwischen Säulen**  
90 mm überstehend


Dim.	Art. Nr.
655 mm	10.2106.01
855 mm	10.2108.01
1040 mm	10.2110.01
1340 mm	10.2113.01
1740 mm	10.2117.01

## Kabelkanal



**Kabelkanal für gesamte Tischbreite**  
Nutzhöhe 70 mm, für Steckdosenleiste  
(siehe Seite 67)


Dim.	Art. Nr.
1250 mm	10.2212.01
1600 mm	10.2216.01
2000 mm	10.2220.01



**Kabelkanal zwischen Säulen**  
Nutzhöhe 70 mm, für Steckdosenleiste  
(siehe Seite 67)


Dim.	Art. Nr.
655 mm	10.2306.01
855 mm	10.2308.01
1040 mm	10.2310.01
1340 mm	10.2313.01
1740 mm	10.2317.01

## Ablagen




**Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel**  
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.	Anz. Bügel
650 x 590 mm	11.0159.31	4
850 x 590 mm	11.0259.31	5
1040 x 590 mm	11.0359.31	5
1340 x 590 mm	11.0459.31	6
1740 x 590 mm	11.0559.31	8




**Ablageboden mit schwerer Konsole**  
Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 400 mm	11.0140.31
850 x 400 mm	11.0240.31
1040 x 400 mm	11.0340.31
1340 x 400 mm	11.0440.31
1740 x 400 mm	11.0540.31




**Rückwandbord zu Ablageboden**  
mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend

Dim.	Art. Nr.
650 mm	11.4006.01
850 mm	11.4008.01
1040 mm	11.4010.01
1340 mm	11.4013.01
1740 mm	11.4017.01



**Faltschachtelmagazin ohne Trennbügel**  
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 590 mm	11.0159.35
850 x 590 mm	11.0259.35
1040 x 590 mm	11.0359.35
1340 x 590 mm	11.0459.35
1740 x 590 mm	11.0559.35




**Faltschachtelmagazin fahrbar inkl. Trennbügel**  
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst,  
Höhe 165 mm, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.	Anz. Bügel
650 x 590 mm	10.0159.41	4
850 x 590 mm	10.0259.41	5
1040 x 590 mm	10.0359.41	5
1340 x 590 mm	10.0459.41	6
1740 x 590 mm	10.0559.41	8




**Fahrbarer Ablageboden ohne Trennbügel**  
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst,  
Höhe 165 mm, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 590 mm	10.0159.45
850 x 590 mm	10.0259.45
1040 x 590 mm	10.0359.45
1340 x 590 mm	10.0459.45
1740 x 590 mm	10.0559.45




**Trennbügel für Faltschachtelmagazin**  
Tiefe 560 mm, Höhe 345 mm

Art. Nr.
11.9050.01



**Trennbügel für Faltschachtelmagazin**  
Sondergrößen

Dim.	Art. Nr.
560 x 500 mm	11.9051.01
560 x 210 mm	11.9052.01




**Konsolenpaar schwer**  
zu Ablageboden und Faltschachtelmagazin

Dim.	Art. Nr.
360 x 100 mm	11.0000.32




## Ablagen



### Einfacher Ablageboden

gerade und 25° neigbar, Tragkraft bis 20 kg


Dim.	Art. Nr.
660 x 210 mm	11.0121.11
860 x 210 mm	11.0221.11
660 x 270 mm	11.0127.11
860 x 270 mm	11.0227.11



### Ablageboden mit verschraubter Konsole

Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg


Dim.	Art. Nr.
660 x 270 mm	11.0127.21
860 x 270 mm	11.0227.21
1040 x 270 mm	11.0327.21



### Ablageboden mit verschraubter Konsole

Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg

Dim.	Art. Nr.
660 x 400 mm	11.0140.21
860 x 400 mm	11.0240.21
860 x 600 mm	11.0260.21



### Ordnerstütze zu Ablageboden mit Konsole

Tiefe 270 mm




Dim.	Art. Nr.
270 x 200 mm	11.9009.01




### Gummimatte fein gerillt

Dim.	Standard	ESD
	Art. Nr.	Art. Nr.
660 x 210 mm	11.9001.00	11.9001.09
860 x 210 mm	11.9002.00	11.9002.09
660 x 270 mm	11.9003.00	11.9003.09
860 x 270 mm	11.9004.00	11.9004.09
1040 x 270 mm	11.9029.00	11.9029.09
660 x 400 mm	11.9005.00	11.9005.09
860 x 400 mm	11.9006.00	11.9006.09
400 x 400 mm	11.9007.00	11.9007.09
860 x 600 mm	11.9008.00	11.9008.09

## Vermassung (mm):




## Zubehör Schwenkarme



### Basis zweiteilig, mit 3 Gelenken


Schwenkradius 640 mm, Belastung max. 20 kg

Radius	Art. Nr.
640 mm	11.6000.01




### Komplett mit neigbarem Ablageboden

Ablagefläche	Art. Nr.
400 x 400 mm	11.6003.01
400 x 600 mm	11.6004.01




### Komplett mit Bildschirmaufnahme und Tastatur-/Mausablage ausschwenkbar

Art. Nr.
11.6002.01




### Komplett mit Aufsatz Multi

Art. Nr.
11.6010.01




### Typ 1 komplett inkl. Lochblech 660 x 370 mm

Art. Nr.
11.6011.01




### Typ 2 komplett inkl. 3 Aufhängeschienen, Länge 660 mm

Art. Nr.
11.6012.01




### Typ 3 komplett inkl. 2 einfache Ablageböden 660 x 210 mm

Art. Nr.
11.6013.01



### Typ 4 komplett inkl. 2 Ablageböden mit verschraubter Konsole 660 x 270 mm

Art. Nr.
11.6014.01




### Typ 5 komplett inkl. 1 Ablageboden 660 x 400 mm mit verschraubter Konsole

Art. Nr.
11.6015.01






## Zubehör EDV




**Tastaturablage**  
zum Einhängen an Ablageboden T = 400 mm

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
484 x 150 mm	10.9028.01




**Tastaturauszug mit separater Mausablage**  
ausschwenkbar, Aussen: 553 x 400 x 110 mm,  
100% ausziehbar

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
520 x 365 mm	10.9029.01




**Auszugboden 100% ausziehbar**  
für Etikettendrucker etc., Belastung max. 50 kg

Ablagefläche (B x T x H)	Art. Nr.
350 x 408 x 60 mm	10.9040.01




**Schwenkarm einteilig**  
komplett mit Bildschirmaufnahme  
VESA Standard, Belastung 15 kg

Radius	Art. Nr.
300 mm	11.6101.01




**Schwenkarm zweiteilig**  
komplett mit Bildschirmaufnahme  
VESA Standard, Belastung 15 kg

Radius	Art. Nr.
600 mm	11.6001.01




**Tastatur-/Mausablage ausschwenkbar**  
passend zu Schwenkarm  
variable Höhe

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
484 x 150 mm	11.6102.01




**PC-Halterung Universal** zur Befestigung an  
Arbeitsplatte, max. Traglast 20 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
70 – 230 x 330 – 540 mm	00.3510.01




**PC-Halterung** zu ERGO-Basic

Dim. (B x T)	Art. Nr.
200 x 440 mm	00.3500.01



**PC-Halterung** zu ERGO-Forte/ERGO-Vario Plus

Dim. (B x T)	Art. Nr.
200 x 440 mm	04.3500.01



**Universalablage an Lochprofil**  
Belastung max. 30 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
420 x 520 mm	10.9041.01

## Zubehör EDV




### NOVUS TSS-Säule

Tischbefestigung mit Systemzwinge, Länge 545 mm



### Halterung an Lochprofil für Faltarm

inkl. Befestigungslaschen, auch für Doppelarbeitsplätze geeignet




### NOVUS TSS-Faltarm

zur Befestigung an TSS-Säule oder Halterung an Lochprofil, stufenlos verstellbar, VESA 75/100 Schnellverschluss Befestigung

Plattenstärke	Art. Nr.
14 – 40 mm	11.6050.01
5 – 70 mm	11.6051.01


Länge	Art. Nr.
445 mm	11.6053.01
890 mm	11.6054.01

Reichweite/Belastung	Art. Nr.
450 mm/10 kg	11.6055.01
505 mm/15 kg	11.6056.01




### NOVUS TSS-Notebookhalter

zur Befestigung an TSS-Säule oder Halterung an Lochprofil, stufenlos verstellbar, Tragkraft bis 10 kg



### NOVUS TSS-Tastaturhalter

dreh- und schwenkbar 45°, Reichweite 528 mm



### NOVUS Thin Client Halter

Befestigung an TSS-Säule oder zwischen VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und Monitor, PC-Breite 35 – 53 mm, Belastung max. 7,5 kg


Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
404 x 288 mm	11.6062.01

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
640 x 172 mm	11.6060.01

Dim.	Art. Nr.
125 x 132 mm	11.6065.01




## Zubehör Arbeitsplatten



**Schneidmatte transparent**  
für spurlosen Schnitt,  
einseitig mit Raster bedruckt


Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
900 x 600 x 3 mm	11.9025.01

## Zubehör Waage



**Halterung für Waaganzeige**  
inkl. Säulenbefestigung

Dim. (B x T)	Art. Nr.
248 x 200 mm	11.9013.01




**Aufpreis Waageausschnitt** für Paketwaage,  
Abm. 400 x 500 x 100 mm, inkl. Halterung für  
Waage, gilt für alle Plattentypen und Abmes-  
sungen, Ausschnitt wahlweise links o. rechts

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
412 x 512 x 100 mm	20.9000.28

**Andere Abmessungen auf Anfrage.**

**Andere Ausführungen auf Anfrage.**

## Zubehör Ausleger



**Federzug**  
Gehäuse aus Alu-Druckguss, Stahlseil-  
Durchmesser 2 mm, 1,6 m Seilauszug,  
stufenlose Einstellung

Belastung	Art. Nr.
0,4 – 1,0 kg	11.9019.00
1,0 – 2,0 kg	11.9020.00
2,0 – 3,0 kg	11.9021.00




**Kunststoffgleiter für Aluprofilschiene**  
zum Aufhängen von Federzug

Art. Nr.
11.9015.10




## Halterungen




**Aufhängeschiene zum Einhängen von Lagersichtkästen (siehe Seite 55)**

Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2106.11
860 mm	11.2108.11
1040 mm	11.2110.11




**Lochblech zum Einhängen von Werkzeughalterungen**

Dim.	Art. Nr.
660 x 370 mm	11.2006.11
860 x 370 mm	11.2008.11
1040 x 370 mm	11.2010.11




**Etikettenhalter**  
für Ablage von Etiketten bis Ø 180 mm,  
inkl. 5 Trennbleche

Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2306.11
860 mm	11.2308.11
1040 mm	11.2310.11




**Trennblech zu Etikettenhalter, einzeln**

Art. Nr.
11.2301.00



**Aufhängevorrichtung für Chipmaterial**  
schwenkbar 360°, max. 2500 mm hoch

Art. Nr.
11.9031.01



**Ausgiesser mit Bügel inkl. Chipsack-Bef.**

Art. Nr.
11.9030.01

## Lagersichtkästen zu Aufhängeschiene

### Länge 660 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 6 Stück

Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 6 Stück

Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 4 Stück

### Länge 860 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 8 Stück

Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 8 Stück

Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 5 Stück

### Länge 1040 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 9 Stück


Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 9 Stück

Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 6 Stück





**Lagersichtkästen siehe Seite 55.**

## Vermassung Aufhängevorrichtung (mm):



## Universalhalter



**Universalhalterung inkl. Säulenbefestigung**  
mit Trägerplatte zur Aufnahme von Dokumenten-  
halter, Elektro- und Druckluftkomponenten

**Säulenbefestigung einzeln**  
verstellbar im Raster 30:30 mm

**Dokumentenhalter mit 10 Einsteckhüllen A4**  
zur Befestigung an Universalhalterung

Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
90 x 250 mm	11.9010.01	11.9011.01


Dim. (B x H)	Standard	magnetisch
	Art. Nr.	Art. Nr.
230 x 320 mm	11.9012.01	11.9012.11
230 x 320 mm (ESD)	11.9012.09	11.9012.19

## Diverses



**Flaschenhalter**  
für Befestigung an Lochprofil oder Lochblech

Dim.	Art. Nr.
Ø 90 mm	11.9045.01




**Klebandabroller-Halterung**  
für Befestigung an Lochprofil oder Lochblech

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
108 x 148 x 70 mm	11.9046.01




## Zubehör Behälter




### Lagersichtkasten aus Polypropylen

\* inkl. Lasche zum Einhängen an Aufhängeschiene, siehe Seite 53



### Eurobehälter aus Polypropylen

Boden und Seitenwände geschlossen, stapelbar



### Abfallcontainer fahrbar

4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst


Dim. (BxTxH)	Standard blau	ESD schwarz
	Art. Nr.	Art. Nr.
102 x 90 x 50 mm *	15.0001.00	15.0001.09
105 x 170 x 75 mm *	15.0002.00	15.0002.09
150 x 230 x 125 mm *	15.0003.00	15.0003.09
213 x 330 x 150 mm	15.0004.00	15.0004.09

Dim. (BxTxH)	Standard grau	ESD schwarz
	Art. Nr.	Art. Nr.
300 x 400 x 120 mm	15.0005.00	15.0005.09
300 x 400 x 175 mm	15.0006.00	15.0006.09
300 x 400 x 210 mm	15.0009.00	15.0009.09
400 x 600 x 120 mm	15.0007.00	15.0007.09
400 x 600 x 210 mm	15.0008.00	15.0008.09

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
600 x 800 x 555 mm	10.9000.40




## Ablagesystem




**Aufbau leer**  
1 Etage hoch, 2 Fächer

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
600 x 400 x 367 mm	10.9100.00




**Aufbau leer**  
1 Etage hoch, 3 Fächer

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
900 x 400 x 367 mm	10.9101.00




**Aufbau leer**  
1 Etage hoch, 4 Fächer

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
1200 x 400 x 367 mm	10.9102.00




**Aufbau leer**  
1 Etage hoch, 5 Fächer

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
1500 x 400 x 367 mm	10.9103.00




**Aufbau leer**  
2 Etagen hoch, 4 Fächer

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
600 x 400 x 715 mm	10.9105.00




**Aufbau leer**  
2 Etagen hoch, 6 Fächer

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
900 x 400 x 715 mm	10.9106.00



**Aufbau leer**  
2 Etagen hoch, 8 Fächer

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
1200 x 400 x 715 mm	10.9107.00



**Aufbau leer**  
2 Etagen hoch, 10 Fächer

Dim. (BxTxH)	Art. Nr.
1500 x 400 x 715 mm	10.9108.00




## Zubehör Ablagesystem




### Muldenschieber

Farbe hellgrau, Beschriftungsmaterial ② ③



### Schublade

Farbe hellgrau, Innenmasse 252 x 355 mm (B x T), Beschriftungsmaterial ①




### Unterteilungsplatte vertikal

Innenmasse (B x T x H)	Art. Nr.
273 x 390 x 20 mm	10.9150.00

Dim. (Höhe)	Art. Nr.
21 mm (12 Schubladen)	10.9155.00
49 mm (6 Schubladen)	10.9160.00
77 mm (4 Schubladen)	10.9165.00


Dim. (Höhe)	Art. Nr.
170 mm	10.9170.00



### Beschriftungsmaterial

Hülsen mit Papierstreifen, Tüte à 10 Stk.

Dim.	Art. Nr.
85 x 9 mm ①	10.9175.00
85 x 13 mm ②	10.9176.00
261 x 13 mm ③	10.9177.00







## Stühle – Neon



**Flexband**  
in vier Farben erhältlich

**Farben**

- Happy orange
- Mars green
- Ocean blue
- Cool grey



**Arbeitsstuhl Neon mit Gleiter**  
Höhenverstellbereich mit Gasfeder von 450 – 620 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0020.00
ESD	14.0020.09



**Arbeitsstuhl Neon mit Rollen**  
Höhenverstellbereich mit Gasfeder von 450 – 620 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0021.00
ESD	14.0021.09



**Arbeitsstuhl Neon mit Gleiter und Aufstiegshilfe**  
Höhenverstellbereich mit Gasfeder von 590 – 870 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0022.00
ESD	14.0022.09



**Neon Integralschaum Polster**  
nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm

Farbe	Standard	ESD
	Art. Nr.	Art. Nr.
Blau	14.0030.00	–
Schwarz	–	14.0031.09



**Neon Textil Polster Duotec**  
nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm

Farbe	Standard	ESD
	Art. Nr.	Art. Nr.
Blau	14.0040.00	14.0040.09
Schwarz	14.0041.00	14.0041.09



**Neon Supertec**  
nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm

Farbe	Standard	ESD
	Art. Nr.	Art. Nr.
Blau	14.0050.00	–
Schwarz	14.0051.00	–

### Neon: Kontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung



## Stühle – Nexxit

### Nexxit: Kontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung



### Griffe – in fünf Farben erhältlich



Blau – 3277



Grau – 3278



Orange – 3279



Grün – 3280



Schwarz (ESD) – 3218



Ohne Griffe – 3001



### Arbeitsstuhl Nexxit mit Gleiter

Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 450 – 600 mm



### Arbeitsstuhl Nexxit mit Rollen

Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 450 – 600 mm



### Arbeitsstuhl Nexxit mit Gleiter und Fussring

Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 570 – 820 mm

	Standard	ESD
Bezug	Art. Nr.	Art. Nr.
Stoff Duotec	14.0060.00	14.0060.09
Kunstleder Magic	14.0061.00	14.0061.09
Integralschaum	14.0062.00	14.0062.09
Supertec	14.0063.00	14.0063.09

	Standard	ESD
Bezug	Art. Nr.	Art. Nr.
Stoff Duotec	14.0065.00	14.0065.09
Kunstleder Magic	14.0066.00	14.0066.09
Integralschaum	14.0067.00	14.0067.09
Supertec	14.0068.00	14.0068.09

	Standard	ESD
Bezug	Art. Nr.	Art. Nr.
Stoff Duotec	14.0070.00	14.0070.09
Kunstleder Magic	14.0071.00	14.0071.09
Integralschaum	14.0072.00	14.0072.09
Supertec	14.0073.00	14.0073.09



## Stehhilfen/Hocker



### Stehhilfe Fin

Komfort-Sitz aus SoftTouch PU Schaum schwarz, Gestell Aluminium, Gasfederhöhenverstellung 660 – 930 mm

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0000.00
ESD	14.0000.09



### Industrie Stehhilfe

Bezug Integralschaum schwarz, Tellerfuss schwarz, Sitzneigungsverstellung, 360° drehbar, Gasfederhöhenverstellung 650 – 850 mm

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0300.00
ESD	14.0300.09



### Industrie Stehhilfe mit Fussablage

Bezug Integralschaum schwarz, Gestell klappbar schwarz, Sitzneigungsverstellung, 360° drehbar, Höhenverstellung Rastermechanik 640 – 840 mm

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0310.00



### Drehhocker Typ 2 mit Rollen

Bezug Kunstleder schwarz, Fusskreuz Stahl schwarz, Ringauslösung, Sitzhöhe 460 – 630 mm

Variante	Art. Nr.
Kunstleder	14.0200.00




### Arbeitshocker Flex 1 mit Rollen

Bezug aus SoftTouch PU Schaum schwarz, Fusskreuz Kunststoff schwarz, Gasfederhöhenverstellung 450 – 650 mm

Variante	Art. Nr.
SoftTouch PU Schaum	14.0210.00

## Fussstütze






### Fussstütze freistehend, ESD

höhenverstellbar im Raster 30:30 mm, Fussablage stufenlos neigbar

Dim.	Art. Nr.
500 x 350 mm	00.3300.01



## Arbeitsplatz-Bodenmatten



**Industriematte Typ EL mit glatter Oberfläche**  
für trockene Arbeitsplätze, Höhe ca. 16 mm,  
mit Ausschnitt um Füße für optimale Position,  
SBR (Neugummimischung), Farbe schwarz

**Industriematte Typ EL mit Rundnoppen**  
für nasse Arbeitsplätze, Höhe ca. 16 mm,  
mit Ausschnitt um Füße für optimale Position,  
SBR (Neugummimischung), Farbe schwarz

**ESD Erdungskabel mit Druckknopf für Typ EL**

Art. Nr.  
15.5059.09

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
600 x 1000 mm	15.5040.00	15.5040.09
1600 x 1000 mm	15.5042.00	15.5042.09
2000 x 1000 mm	15.5043.00	15.5043.09



	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
600 x 1000 mm	15.5050.00	15.5050.09
1600 x 1000 mm	15.5052.00	15.5052.09
2000 x 1000 mm	15.5053.00	15.5053.09

### ! ESD Bodenmatten !

Gummimatte gem. EN 61340-4-1 elektrisch leitfähig, Oberflächenwiderstand  $\leq 10^5$  Ohm.

### Sondergrößen auf Anfrage.

### Sondergrößen auf Anfrage.



**Bodenmatte mit Rundnoppen**  
für trockene Steharbeitsplätze, Höhe 13 mm,  
Aussenkante angeschrägt, Polyurethan,  
Farbe schwarz

**Bodenmatte mit flachen Noppen**  
für trockene Steharbeitsplätze, Höhe 13 mm,  
Aussenkante angeschrägt, Polyurethan,  
Farbe schwarz

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
900 x 600 mm	15.5010.00	15.5010.09
1700 x 600 mm	15.5011.00	15.5011.09


	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
900 x 600 mm	15.5015.00	15.5015.09
1700 x 600 mm	15.5016.00	15.5016.09

### Sondergrößen auf Anfrage.

### Sondergrößen auf Anfrage.




## Zubehör Licht




**LED Lupenleuchte, dimmbar**  
 Glaslinse Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien,  
 14 W Leistung, Farbe 4000 Kelvin,  
 Entblendung über Reflektor, inkl. Netzkabel

Art. Nr.
15.1000.00



**LED Gelenkarmleuchte**  
 mit Tischbefestigung, Kegelprismablende, Farbe  
 5000 Kelvin, 24 W Leistung, inkl. Netzkabel

Variante	Standard	ESD
	Art. Nr.	Art. Nr.
CH	15.1002.00	15.1002.09
D	15.1002.10	15.1002.19



**Halterung für Leuchten**  
 inkl. Befestigungsmaterial

Variante	Standard	ESD
	Art. Nr.	Art. Nr.
Halterung Lochprofil	15.1005.00	15.1005.00
Klemme 0 – 65 mm	15.1006.00	15.1006.09



**Arbeitsplatzleuchte Typ W1**  
 Systemleuchte mit Alugehäuse, Länge 900 mm,  
 26 W Leistung, Farbe 4000 Kelvin,  
 mit Kegelprismablende, inkl. Netzkabel

Variante	Standard	ESD
	Art. Nr.	Art. Nr.
CH	15.1010.00	15.1010.09
D	15.1010.10	15.1010.19



**Arbeitsplatzleuchte Typ W2/3**  
 Systemleuchte mit Alugehäuse,  
 Farbe 4000 Kelvin, mit Kegelprismablende,  
 inkl. Netzkabel

Leuchtmittel	Standard	ESD
	Art. Nr.	Art. Nr.
24 W LED (479 mm)	15.1012.00	15.1012.10
34 W LED (658 mm)	15.1013.00	15.1013.10



**Arbeitsplatzleuchte Typ S1, dimmbar**  
 System LED mit Alugehäuse, Länge 585 mm,  
 Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe,  
 16 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m  
 schwarz

Variante	Art. Nr.
CH	15.1030.00
D	15.1030.10



**Arbeitsplatzleuchte Typ S2, dimmbar**  
 System LED mit Alugehäuse, Länge 870 mm,  
 Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe,  
 24 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m  
 schwarz

Variante	Art. Nr.
CH	15.1031.00
D	15.1031.10



**Arbeitsplatzleuchte Typ S3, dimmbar**  
 System LED mit Alugehäuse, Länge 1150 mm,  
 Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe,  
 32 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m  
 schwarz

Variante	Art. Nr.
CH	15.1032.00
D	15.1032.10



**Arbeitsplatzleuchte Typ S4, dimmbar**  
 System LED mit Alugehäuse, Länge 1435 mm,  
 Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe,  
 40 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m  
 schwarz

Variante	Art. Nr.
CH	15.1033.00
D	15.1033.10




**Befestigungssatz Leuchten**  
 für die Befestigung an Faltschachtelmagazin  
 oder Ablageboden, magnetisch  
**Siehe Seite 65 unten.**

Dim.	Art. Nr.
Ø 40 mm	15.1040.00


**Andere Ausführungen und Lichtstärken auf Anfrage.**



**Befestigung direkt an Ausleger  
Rasterbreite 860 mm**




**Befestigung an Aluprofilschiene  
für allgemeine Rasterbreiten**




**Befestigung an Faltschachtelmagazin  
oder Ablageboden**




Befestigungssatz  
15.1040.00





Abmessungen: 670 x 880 x 930 mm  
 Arbeitsfläche: 660 x 680 mm  
 Hubhöhe: 300 – 920 mm  
 Hubgewicht: max. 60 kg  
 Hubgeschwindigkeit: 100 mm/sec.  
 Für Netzanschluss 230 V

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
670 x 880 x 930 mm	12.1000.01



**Fusstaster**

Art. Nr.	
12.1000.20	

**Handtaster inkl. Halterung**

Art. Nr.	
12.1000.21	

**Achtung:**

Wenn ein Hubelement neben einem ERGO-Basic Tisch steht, muss am beistehenden Tischuntergestell immer ein seitliches Lochblech verwendet werden, Klemmgefahr!


**Hubelement elektrisch**

für das Heben und Absenken von hohen Kartons, Ablagefläche mit Rollen für extraleichtes Handling, Oberkante der Ablagefläche kann manuell eingestellt werden


**Bitte entweder Hand- oder Fusstaster wählen!**




## Zubehör Strom



**Aufhängeschiene zur Aufnahme von Elektrokomponenten**  
im Raster 30:30 mm einhängbar



**Steckdosenleiste**  
3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker und Buchse, System Wieland




**Steckdosenleiste mit Ein-/Aus-Schalter**  
3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker und Buchse, System Wieland


Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2206.11
860 mm	11.2208.11
1040 mm	11.2210.11

Dim. (B x T x H)	CH	D
	Art. Nr.	Art. Nr.
200 x 60 x 45 mm	15.2001.00	15.2001.10

Dim. (B x T x H)	CH	D
	Art. Nr.	Art. Nr.
250 x 60 x 45 mm	15.2003.00	15.2003.10



**Netzanschlusskabel CH/D, schwarz**  
System Wieland




**Verbindungskabel, schwarz**  
mit Stecker und Buchse, System Wieland

Dim.	CH	D
	Art. Nr.	Art. Nr.
3000 mm	15.2004.00	15.2004.10


Dim.	Art. Nr.
500 mm	15.2005.00
2500 mm	15.2006.00
5000 mm	15.2007.00

## Zubehör ESD




**ESD-Arbeitsmatten**  
chemikalien- und lötlötbeständig,  
2 mm stark, mit 10 mm Druckknopfanschluss

Dim.	Art. Nr.
610 x 910 mm	15.3000.09
610 x 1220 mm	15.3001.09



**ESD-Erdungsbaustein**  
3 Druckknopfanschlüsse 10 mm,  
mit Schutzwiderstand je 1 MOhm,  
zur Erdung auf Tischgestell

Art. Nr.
15.3002.09




**Erdungsstecker, 2,5 m Erdungskabel**  
mit Druckknopf oder Öse und angeschlossenem  
Stecker, 1 MOhm Schutzwiderstand

Dim.	Art. Nr.
2,5 m	15.3005.09



**ESD-Handgelenkband**  
elastisch, verstellbar, mit 10 mm  
Druckknopfanschluss

Art. Nr.
15.3003.09




**ESD-Spiralkabel**  
beidseitig mit 10 mm Druckknöpfen,  
je 1 MOhm Schutzwiderstand, 2,0 m

Art. Nr.
15.3004.09

### ! Hinweis !

Standardmässig wird jeder ESD Arbeitsplatz mit einem Erdungsstecker Art. Nr. 15.3005.09 ausgerüstet und über diesen an einer Steckdose geerdet.



Die Materialbereitstellung ist ein zentrales Thema am Arbeitsplatz. ERGO-line bietet je nach Grösse und Menge des Materialaufkommens verschiedenste Möglichkeiten an. Eine optimale Positionierung spart wertvollen Platz und reduziert die Wege beim Kommissionieren. Die Folge davon sind Zeitersparnis und Steigerung der Produktivität.





- **Maximale Flexibilität bei der Materialbereitstellung**
- **Zubehör kompatibel, alles in den gleichen Rasterbreiten**
- **Für den Einsatz von Eurobehältern und Lagersichtkästen**
- **Bestückung mit Winkelblech und/oder Röllchenleisten**
- **Standardmässig ESD-Ausführung**

## Zuführung/ Materialbereitstellung

Alle Komponenten sind im Raster von 30:30 mm höhenverstellbar und können in der Neigung auf die gewünschte Position gebracht werden.  
Das benötigte Material in der richtigen Menge am richtigen Platz.





## Zuführung/ Materialbereitstellung

Materialbereitstellung nach dem FIFO-Prinzip. Das Grundgestell kann als zentrale Materialbereitstellung oder auch unmittelbar hinter dem Arbeitsplatz positioniert werden. Bei Bedarf können auch zwei Grundelemente hintereinander gestellt werden.



## Zubehör Zuführung alleinstehend



### Ablage Zuführung


Belastung max. 100 kg/Ablage,  
Höhe und Neigung beliebig einstellbar

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1350 x 1300 mm	16.1010.00

### Winkelblech für Zuführung

einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als  
Aufnahme für Eurobehälter, Set à 2 Stück

Dim.	Art. Nr.
1300 mm	16.2004.00



### Röllchenleiste für Zuführung

für den einfachen Transport von Eurobehältern  
und Lagersichtkästen, inkl. Auflageschale,  
Set à 2 Stück


Dim.	Standard	ESD
	Art. Nr.	Art. Nr.
1300 mm	16.2023.00	16.2023.09



### Anschlagwinkel zu Ablage Zuführung

dient als vorderer Anschlag, verzinkt

Art. Nr.
16.2050.00





### Grundgestell Zuführung

Belastung max. 500 kg, inkl. 4 Nivellierfüßen

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1410 x 1270 x 2010 mm	16.0010.00

## Vermassung (mm):



Die Rahmen sind im Raster von 30:30 mm höhenverstellbar und können auf die gewünschte Position gebracht werden. Alle Füße werden mit Nivellierschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten geliefert. Systembreite von 1350 mm für die Verwendung von 3 Eurobehältern, je 400 mm breit, oder 2 Eurobehältern mit einer Breite von 600 mm.




Je nach Grösse und Gewicht der Behälter können die Rahmen für die Zuführung direkt an die Aufbauten oder mit einem zusätzlichen Element hinten an die Aufbauten des Arbeitstisches montiert werden.

Die Zuführungen können an allen Tischgestellen mit gleichbleibender Höhe befestigt werden. Ausführungen mit hinterem Aufbau mit Höhenverstellung auf Anfrage.

**Zuführung/  
Materialbereitstellung**




## Zubehör Zuführung an Tisch befestigt



### Winkelblech für Zuführung

einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als Aufnahme für Eurobehälter, Set à 2 Stück

Dim.	Art. Nr.
400 mm	16.2001.00
639 mm	16.2002.00
900 mm	16.2003.00
1300 mm	16.2004.00



### Ablage Zuführung

Belastung max. 100 kg/Ablage, Höhe und Neigung beliebig einstellbar

Breite	660 mm	860 mm	1350 mm	1750 mm
Dim. (Tiefe)	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
400 mm	16.1020.00	16.1030.00	16.1040.00	16.1050.00
639 mm	16.1021.00	16.1031.00	16.1041.00	16.1051.00
900 mm	16.1022.00	16.1032.00	16.1042.00	16.1052.00
1300 mm	16.1023.00	16.1033.00	16.1043.00	16.1053.00



**Röllchenleiste für Zuführung** für den einfachen Transport von Eurobehältern und Lagersichtkisten, inkl. Auflageschale, Set à 2 Stück


Dim.	Standard	ESD
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
639 mm	16.2021.00	16.2021.09
900 mm	16.2022.00	16.2022.09
1300 mm	16.2023.00	16.2023.09



### Anschlagwinkel zu Ablage Zuführung

dient als vorderer Anschlag, verzinkt

Art. Nr.  
16.2050.00




### Grundgestell Zuführung

Belastung max. 500 kg, inkl. 2 Nivellierfüßen

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
910 x 720 x 2010 mm	16.0021.00
1410 x 720 x 2010 mm	16.0023.00




### Vermassung Zuführung an Tisch (mm):

Beschrieb Aufbauten siehe Seite 44.



### Vermassung Zuführung freistehend (mm):

Kann mit Transportwagen kombiniert werden, siehe Seite 86/87.





0F2\_21  
Zellen

11'130'311



11'130'311

11'130'311

11130311

11'130'311



Bitte  
Staub  
abwischen




Freistehende Aufbauten bieten eine kostengünstige Alternative zu einem Tisch. Z. B. wenn die Fördertechnik bereits bestehend ist und man einen Packprozess einfach integrieren will. Verschiedene Rasterbreiten sind beliebig kombinierbar.




## Freistehende Aufbauten

### Freistehender Aufbau



**Seitenteil mit Lochprofil**  
inkl. 2 Nivellierfüßen und Befestigungsanker



**Querverbinder**  
pro Feld zwei Stück erforderlich


Die Seitenteile mit dem Lochprofil 60 x 30 mm sind identisch mit den Lochprofilen für die Aufbauten an den Tischen. Die ebenso übereinstimmenden Rasterbreiten 660/860/1040/1350/1750 mm ermöglichen die Verwendung von allen Komponenten des ERGO-line Arbeitsplatzsystems.

Dim.	Art. Nr.
1090 mm	11.0100.20
1540 mm	11.0145.20
1870 mm	11.0178.20
2080 mm	11.0199.20

	Grundgestell	Anbaugestell
Rasterbreite	Art. Nr.	Art. Nr.
660 mm	11.2506.11	11.2506.21
860 mm	11.2508.11	11.2508.21
1040 mm	11.2510.11	11.2510.21
1350 mm	11.2513.11	11.2513.21
1750 mm	11.2517.11	11.2517.21




## Ablagen




**Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel**  
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.	Anz. Bügel
650 x 590 mm	11.0159.31	4
850 x 590 mm	11.0259.31	5
1040 x 590 mm	11.0359.31	5
1340 x 590 mm	11.0459.31	6
1740 x 590 mm	11.0559.31	8



**Ablageboden mit schwerer Konsole**  
Tragkraft bis 50 kg


Dim.	Art. Nr.
650 x 400 mm	11.0140.31
850 x 400 mm	11.0240.31
1040 x 400 mm	11.0340.31
1340 x 400 mm	11.0440.31
1740 x 400 mm	11.0540.31



**Rückwandbord zu Ablageboden**  
mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend


Dim.	Art. Nr.
650 mm	11.4006.01
850 mm	11.4008.01
1040 mm	11.4010.01
1340 mm	11.4013.01
1740 mm	11.4017.01

## Zubehör EDV



**Auszugboden 100% ausziehbar**  
für Etikettendrucker etc., Belastung max. 50 kg


Ablagefläche (BxTxH)	Art. Nr.
350 x 408 x 60 mm	10.9040.01




**Tastaturauszug mit separater Mausablage**  
ausschwenkbar, Aussen: 553 x 400 x 110 mm,  
100% ausziehbar

Ablagefläche (BxT)	Art. Nr.
520 x 365 mm	10.9029.01

## Vermassung (mm):




## Zubehör Strom




**Aufhängeschiene zur Aufnahme von Elektrokomponenten**  
im Raster 30:30 mm einhängbar

Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2206.11
860 mm	11.2208.11
1040 mm	11.2210.11






**Steckdosenleiste**  
3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker und Buchse, System Wieland

	CH	D
Dim. (BxTxH)	Art. Nr.	Art. Nr.
200 x 60 x 45 mm	15.2001.00	15.2001.10





## Freistehender Aufbau



**Seitenteil mit Lochprofil**  
inkl. 2 Nivellierfüßen und Befestigungsanker

Dim.	Art. Nr.
1090 mm	11.0100.20
1540 mm	11.0145.20
1870 mm	11.0178.20
2080 mm	11.0199.20

**Querverbinder**  
pro Feld zwei Stück erforderlich

	Grundgestell	Anbaugestell
Rasterbreite	Art. Nr.	Art. Nr.
660 mm	11.2506.11	11.2506.21
860 mm	11.2508.11	11.2508.21
1040 mm	11.2510.11	11.2510.21
1350 mm	11.2513.11	11.2513.21
1750 mm	11.2517.11	11.2517.21

**Lochblech zum Einhängen von Werkzeughalterungen**

Dim.	Art. Nr.
660 x 930 mm	11.2016.11
860 x 930 mm	11.2018.11
1040 x 930 mm	11.2020.11




Die freistehenden Aufbauten können vielseitig eingesetzt werden. In der Variante mit den Lochwänden bieten wir dazu ein breites Sortiment an Haken und Zubehör an. Die freistehenden Wände können auch als Sichtschutz oder optische Raumtrennung verwendet werden. Verschiedene Rasterbreiten sind beliebig kombinierbar.

## Freistehende Aufbauten mit Lochblech

Die Seitenteile mit dem Lochprofil 60 x 30 mm sind identisch mit den Lochprofilen für die Aufbauten an den Tischen. Die ebenso übereinstimmenden Rasterbreiten 660/860/1040/1350/1750 mm ermöglichen die Verwendung von allen Komponenten des Arbeitsplatzsystems ERGO-line.

Vermassung (mm):



## Haken



**Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende**

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
35 mm	6 mm	11.8040.01
75 mm	6 mm	11.8040.02
125 mm	6 mm	11.8040.03



**Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende**

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
35 mm	6 mm	11.8041.01
50 mm	6 mm	11.8041.02
75 mm	6 mm	11.8041.03
150 mm	6 mm	11.8041.04



**Werkzeughalter mit schrägem Hakenende**

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
50 mm	6 mm	11.8042.01
100 mm	6 mm	11.8042.02
150 mm	6 mm	11.8042.03
200 mm	6 mm	11.8042.04



**Werkzeughalter mit geradem Dorn einfach**

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
50 mm	6 mm	11.8044.01
100 mm	6 mm	11.8044.02
150 mm	6 mm	11.8044.03



**Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn**

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
50 mm	6 mm	11.8045.01
100 mm	6 mm	11.8045.02
150 mm	6 mm	11.8045.03



**Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel**

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
14/40 mm	6 mm	11.8046.01



**Rohrhalter auch für Schläuche, Kabel, usw.**

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
35 mm	60 mm	11.8047.01
35 mm	100 mm	11.8047.02



**Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte**

Durchm. Ø	Art. Nr.
6 mm	11.8048.01
10 mm	11.8048.02
13 mm	11.8048.03
16 mm	11.8048.04
19 mm	11.8048.05



**Doppelte Werkzeugklemme**

Durchm. Ø	Art. Nr.
6 mm	11.8049.01
10 mm	11.8049.02
13 mm	11.8049.03
16 mm	11.8049.04
19 mm	11.8049.05



**Magnethalter**

Durchm. Ø	Art. Nr.
40 mm	11.8050.01



**Rundhalter**

Dim. (BxT)	Art. Nr.
65 x 25 mm	11.8051.01



**Sägenhalter (bitte paarweise bestellen)**

Für:	Art. Nr.
4 Sägen	11.8052.01



## Haken



**Werkzeugklemme, einfach, grosse Grundplatte**

Durchm. Ø	Art. Nr.
25 mm	11.8053.01
28 mm	11.8053.02
32 mm	11.8053.03



**Zangenhalter**

Dim. (BxT)	Art. Nr.
35 x 20 mm	11.8054.01
55 x 20 mm	11.8054.02
75 x 20 mm	11.8054.03



**Maschinenhalter**

Durchm. Ø	Art. Nr.
40 mm	11.8055.01
60 mm	11.8055.02
80 mm	11.8055.03



**Grundplatte für individuelle Lösungen**

Dim.	Art. Nr.
klein	11.8056.01
gross	11.8056.02



**Werkzeughalter für SB-Verpackungen**

Dim. (BxT)	Art. Nr.
125 x 30 mm	11.8057.01



**Werkzeughalter 6-fach**

Dim. (BxT)	Art. Nr.
140 x 240 mm	11.8058.01




**Werkzeughalter 3-fach**

Dim. (BxT)	Art. Nr.
150 x 45 mm	11.8059.01



**Kabelhalter Hakenende 50 mm hoch**

Dim. (BxT)	Art. Nr.
150 x 37 mm	11.8060.01
200 x 37 mm	11.8060.02



**Kombinationshalter 2-teilig**

Dim. (BxT)	Art. Nr.
150 x 55 mm	11.8061.01



**Schraubenschlüsselhalter waagrecht für 8 Schlüssel, Tiefe 150 mm**

Dim. (HxB)	Art. Nr.
50 x 130/60 mm	11.8062.01



**Schraubenschlüsselhalter senkrecht für 10 Schlüssel, Tiefe 50 mm**

Dim. (HxB)	Art. Nr.
220 x 75/145 mm	11.8063.01



**Ringschlüsselhalter senkrecht für 10 Schlüssel, Tiefe 50 mm**

Dim. (HxB)	Art. Nr.
255 x 125/225 mm	11.8064.01

## Haken



**Bithalter, für 7 Bits**

Dim. (BxT)	Art. Nr.
150 x 35 mm	11.8065.01



**Schraubendreherhalter**

Höhe 40 mm, Breite 200/390 mm, Tiefe 30 mm

Für:	Art. Nr.
6 Teile	11.8066.01
12 Teile	11.8066.02



**Bohrer-/Innensechskanthalter (div. Ø mm)**

Höhe 35 mm, Breite 200/390 mm, Tiefe 30 mm

Für:	Art. Nr.
14 Teile	11.8067.01
28 Teile	11.8067.02



**Innensechskanthalter**

für 9 Schlüssel Ø 1 – 11 mm

Dim. (BxH)	Art. Nr.
200 x 50/70 mm	11.8068.01



**Nusshalter für 12 Nüsse**

Dim. (BxH)	Art. Nr.
390 x 30 mm	11.8069.01



**Dosenhalter**

mit Ø 70 mm, Breite 100/300 mm

Für:	Art. Nr.
1 Dose	11.8070.01
3 Dosen	11.8070.02



**Werkzeughalter für MK-2 und MK-3**

Höhe 85 mm, Breite 395 mm, Tiefe 60 mm

Dim.	Art. Nr.
MK-2 (15 x Ø 17 mm)	11.8071.01
MK-3 (12 x Ø 23 mm)	11.8071.02



**Ablageplatte**

Dim. (BxT)	Art. Nr.
350 x 125 mm	11.8072.01
445 x 150 mm	11.8072.02



**Lagersichtkassenhalter, für Kästen mit Breite 105 mm**

Für:	Länge	Art. Nr.
5 Kästen	550 mm	11.8073.01
9 Kästen	990 mm	11.8073.02



**Lagersichtkassenhalter, für Kästen mit Breite 102 mm**

Für:	Länge	Art. Nr.
5 Kästen	550 mm	11.8074.01
9 Kästen	990 mm	11.8074.02



**Lagersichtkassenhalter, 1-fach für Kastenbreite 102/105 mm**

Für:	Art. Nr.
1 Kasten	11.8075.01



**Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren**


Dim. (BxT)	Art. Nr.
120 x 45 mm	11.8076.01
390 x 45 mm	11.8076.02

## Haken



**Schlauchhalter**

Dim. (BxT)	Art. Nr.
230 x 125 mm	11.8077.01



**Aufhängehaken zu Lochblech**

Set	Art. Nr.
10-teilig	11.9022.00
12-teilig	11.9023.00
15-teilig	11.9024.00
18-teilig	11.9025.00
28-teilig	11.9026.00
40-teilig	11.9027.00



**Klemmschellenhalter für Rundrohr**  
Breite 55 mm/Ø 19 mm, alufarben

Art. Nr.
11.8078.01



**Spulenhalter bis Achsmass 17 mm**  
Breite max. 78 mm/Ø 170 mm, alufarben

Art. Nr.
11.8079.01



**Aufnahmehalter für Dosen und Flaschen**  
50 x 500 x 80 mm (HxBxT), alufarben

Für:	Art. Nr.
8 Teile	11.8080.01



**Abrollhalter**  
Kern-Ø mind. 22 mm, max. Rollenbreite 295 mm, alufarben

Dim. (HxBxT)	Art. Nr.
120 x 355 x 100 mm	11.8081.01



**Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte**  
zum Selbstbohren, Aufnahme: 320 x 135 x 55 mm, alufarben

Art. Nr.
11.8082.01



**Ablagebox**  
55 x 320 x 135 mm (HxBxT), alufarben

Art. Nr.
11.8083.01



**Müllbeutelhalter, Klemmring Ø 330 mm**  
lichtgrau/Deckel Kunststoff blau

Art. Nr.
11.8084.01

**! Hinweis !**

Das gesamte Hakensortiment ist nicht geeignet für den ESD Bereich.



swisslog

5

swisslog

11043973





Transportwagen 1



Transportwagen 2

Transportwagen in robuster Stahlrohr-Konstruktion mit 60 x 30 mm Profil. Die Grundgestelle sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, das Zubehör ist identisch mit dem Zubehör für die Tischaufbauten (siehe Seite 46). Verstellbarkeit der gesteckten oder geschraubten Komponenten ist wie bei den Aufbauten im Raster 30:30 mm.

Natürlich dienen die Grundgestelle auch als Basis für Ihren ganz individuellen Transportwagen. Fragen Sie unseren Fachhändler, wir beraten Sie gerne.




Transportwagen 3

## Transportwagen

Der Basis Transportwagen besteht immer aus zwei Seitenteilen, einem unteren und oberen Querverbinder sowie einem Satz Rollen. Von den vier Lenkrollen sind jeweils zwei Stück gebremst. Sonderlösungen auf Anfrage.






### Transportwagen 1 Basis

Transportwagen mit Rasterbreite 660 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

	Standard	ESD
Dim. (BxTxH)	Art. Nr.	Art. Nr.
723 x 413 x 1217 mm	12.0112.41	12.0112.49


### Vermassung (mm):



Transportwagen 1




Kundenspezifische Anwendung




### Transportwagen 2 Basis

Transportwagen mit Rasterbreite 860 mm, 1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

	Standard	ESD
Dim. (BxTxH)	Art. Nr.	Art. Nr.
923 x 613 x 1210 mm	12.0212.41	12.0212.49
1103 x 613 x 1210 mm	12.1212.41	12.1212.49
1413 x 613 x 1210 mm	12.2212.41	12.2212.49




Transportwagen 2



### Transportwagen 3 Basis


Transportwagen mit Rasterbreite 860 mm, 1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

	Standard	ESD
Dim. (BxTxH)	Art. Nr.	Art. Nr.
923 x 613 x 1660 mm	12.0316.41	12.0316.49
1103 x 613 x 1660 mm	12.1316.41	12.1316.49
1413 x 613 x 1660 mm	12.2316.41	12.2316.49




Transportwagen 3

## Ablagen




**Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel**  
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.	Anz. Bügel
650 x 590 mm	11.0159.31	4
850 x 590 mm	11.0259.31	5
1040 x 590 mm	11.0359.31	5
1340 x 590 mm	11.0459.31	6
1740 x 590 mm	11.0559.31	8




**Ablageboden mit schwerer Konsole**  
Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 400 mm	11.0140.31
850 x 400 mm	11.0240.31
1040 x 400 mm	11.0340.31
1340 x 400 mm	11.0440.31
1740 x 400 mm	11.0540.31




**Rückwandbord zu Ablageboden**  
mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend

Dim.	Art. Nr.
650 mm	11.4006.01
850 mm	11.4008.01
1040 mm	11.4010.01
1340 mm	11.4013.01
1740 mm	11.4017.01




**Aufhängeschiene zum Einhängen**  
von Lagersichtkästen

Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2106.11
860 mm	11.2108.11
1040 mm	11.2110.11



**Ablageboden mit verschraubter Konsole**  
Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg


Dim.	Art. Nr.
660 x 270 mm	11.0127.21
860 x 270 mm	11.0227.21
1040 x 270 mm	11.0327.21



**Ablageboden mit verschraubter Konsole**  
Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg

Dim.	Art. Nr.
660 x 400 mm	11.0140.21
860 x 400 mm	11.0240.21
860 x 600 mm	11.0260.21

Details siehe Seite 53.



**Lochblech zum Einhängen**  
von Werkzeughalterungen

Dim.	Art. Nr.
660 x 370 mm	11.2006.11
860 x 370 mm	11.2008.11
1040 x 370 mm	11.2010.11







Zum Schneiden von Rollenmaterial wie Wellpappe, Packpapier, PE-Schaum und Luftpolsterfolie. Geeignet für Rollen bis zu einem Durchmesser von 750 mm, einer maximalen Breite von 1600 mm und einem Gewicht von 150 kg.

Faltschachtelmagazin, Ablageboden, Lochblech und weiteres Zubehör ist kompatibel auf die Raster der Schneidgeräte. Verstellraster für gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!

## Schneidgeräte



Abrollbock fahrbar



Untertisch-Schneidgerät



Einfach-Schneidgerät



Untertisch-Achsablage mit Hintertisch-Schneidgerät



Doppel-Schneidgerät mit einem Schneidrahmen



Doppel-Schneidgerät mit zwei Schneidrahmen







Kundenspezifische Anwendung

**Vermassung (mm):**


**Abrollbock fahrbar  
Untertisch-Schneidgerät**




**Einfach-Schneidgerät**



**Doppel-Schneidgerät**



**Einfach-Schneidgerät,  
stationär hoch  
für individuellen Aufbau**




## Schneidgeräte




**Untertisch-Schneidgerät fahrbar**  
bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg,  
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.1007.41
1000 mm	13.1010.41
1250 mm	13.1012.41
1500 mm	13.1016.41




**Einfach-Schneidgerät, stationär**  
bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.2007.01
1000 mm	13.2010.01
1250 mm	13.2012.01
1500 mm	13.2016.01




**Doppel-Schneidgerät, stationär**  
mit 1 Schneidrahmen bis Rollendurchmesser  
750 mm und 150 kg

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.3007.01
1000 mm	13.3010.01
1250 mm	13.3012.01
1500 mm	13.3016.01



**Doppel-Schneidgerät, stationär**  
mit 2 Schneidrahmen bis Rollendurchmesser  
750 mm und 150 kg

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.4007.01
1000 mm	13.4010.01
1250 mm	13.4012.01
1500 mm	13.4016.01




**Einfach-Schneidgerät, stationär hoch**  
für individuellen Aufbau mit Zubehör ab  
Seite 46, mit 1 Schneidrahmen, Achsaufnahme  
und Achse für Rollendurchmesser 750 mm


Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.6007.01
1000 mm	13.6010.01
1250 mm	13.6012.01
1500 mm	13.6016.01



**Hintertisch-Schneidgerät**  
passend zu Tischsystem ERGO-line



**Abrollbock fahrbar**  
bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg,  
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst




**Ersatzklingen Set**  
passend zu Schneidgerät ERGO-line

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.5007.01
1000 mm	13.5010.01
1250 mm	13.5012.01
1500 mm	13.5016.01

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.0007.41
1000 mm	13.0010.41
1250 mm	13.0012.41
1500 mm	13.0016.41

Art. Nr.
13.9001.00



**Konensatz**  
zur Fixierung der Rollen auf der Achse,  
muss zu jedem Gerät sep. bestellt werden



**Hintertisch-Achsauflage**  
bestehend aus 1 Satz Ausleger, L = 400 mm,  
1 Satz Lagerschalen stufenlos verschiebbar,  
1 Achse Ø 33 mm




**Achsauflage zwischen Lochprofilen**  
bestehend aus 1 Satz Achsauflagen  
und 1 Achse Ø 33 mm

Art. Nr.
13.9020.00

Dim.	Art. Nr.
660 mm	13.8006.01
860 mm	13.8008.01
1040 mm	13.8010.01
1350 mm	13.8013.01
1750 mm	13.8017.01

Dim.	Art. Nr.
660 mm	13.7006.01
860 mm	13.7008.01
1040 mm	13.7010.01
1350 mm	13.7013.01
1750 mm	13.7017.01



**Rollensatz für fahrbares Schneidgerät**  
bestehend aus 4 Lenkrollen Ø 125 mm,  
davon 2 Stk. gebremst, erhöht Schneidgerät  
um 160 mm

Dim.	Standard	ESD
	Art. Nr.	Art. Nr.
Ø 125 mm	13.0000.40	13.0000.49

