

VARIOfit **Paletten-Stapelbügel** **65K**

mit Klemmvorrichtung, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Auflast 1500 kg, Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm, Nutzhöhe 800 mm, Bügel mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 139176



VARIOfit



VARIOfit Paletten-Stapelbügel 65K **mit Klemmvorrichtung**

Paletten-Stapelbügel

- mit Klemmvorrichtung
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Auflast 1500 kg
- Höhe 800 mm
- Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
- Nutzhöhe 800 mm
- zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
- 3-fach stapelbar
- Bügel mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Verpackungstyp Paletten-Stapelbügel

Tiefe 1000 mm

Befestigung Stapelbügel	mit Klemmvorrichtung	Auflast	1500 kg
Material	Stahl	stapelbar	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	verzinkt
Nutzhöhe	800 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
für Palettenmaße	1200 x 1000 mm	Stapelbügel Funktion	zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
Höhe	800 mm	Garantie	5 Jahre
Breite	1200 mm	Gewicht	29 kg

Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
528957		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 315 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau