

## Kappes Industriematte ErgoPlus®

für Feuchträume, Länge x Breite 5 m  
x 1000 mm, aus Kunststoffleisten mit  
geprägter Oberfläche in rot

Rolle(n) 5 m

Artikelnummer: 401800



**KAPPES**



## Kappes Feuchtraum-Bodenmatte ErgoPlus®

aus vollelastisches Kunststoffleisten

Industriematte





- für Feuchträume
- Rolle
- Länge x Breite 5 m x 1000 mm
- Stärke 11 mm
- aus Kunststoffleisten mit geprägter Oberfläche in rot
- temperaturbeständig -5 °C bis +60 °C
- beständig gegen Chemikalien
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51097 geprüft

### Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Temperaturbeständigkeit	-5 °C bis +60 °C
Bodenbelag	Industriematte	Beständigkeit	Chemikalien
geeignet für (Branche/Bereich)	Feuchträume	Material	Kunststoffleisten

Konfektionierung	Rolle	Farbe	rot
	Höhe	Oberfläche Bodenbelag	geprägt
	Breite	Norm	Rutschhemmung R10 nach DIN 51097 geprüft
	Länge	Gewicht	31,5 kg

## Dazu passt auch ...

504400		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
528713		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau