


## Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 805 x 695 mm, 8 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 500635



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



## Thurmetall Schubladenschrank mit 200 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 805 x 695 mm
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Mit Etikettenrahmen
- Traglast je Schublade 200 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung









- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details





|                                  |                                       |                          |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Möbeltyp                         | Schrank                               | Einteilungsraster längs  | 50 mm               |
| Schranktyp                       | Schubladenschrank                     | Auszugsführung Schublade | mit Teleskopschiene |
| Material                         | Stahl                                 | Auszug Schublade         | 100 %               |
| Höhe                             | 1000 mm                               | Oberfläche Korpus        | pulverbeschichtet   |
| Breite                           | 805 mm                                | Oberfläche Front         | pulverbeschichtet   |
| Tiefe                            | 695 mm                                | Auszugssperre            | Einzelauszugssperre |
| Schrank Ausstattung              | Schubladen                            | Beschriftungsfeld        | Etikettenrahmen     |
| Schubladen Anzahl                | 8 Stück                               | abschließbar             | ja                  |
| Höhenverstellraster<br>Schublade | 25 mm                                 | Schließsystem            | Zylinderschloss     |
| Schubladen Anzahl x<br>Höhe      | 2x75 mm/4x100 mm/1x150<br>mm/1x200 mm | Mitteltrennwand          | nein                |
| Fronthöhe 75 mm                  | 2 Stück                               | Griff                    | Griffleiste         |
| Fronthöhe 100 mm                 | 4 Stück                               | fahrbar                  | nein                |
| Fronthöhe 150 mm                 | 1 Stück                               | Zertifizierung           | GS // TÜV           |
| Fronthöhe 200 mm                 | 1 Stück                               | Garantie                 | 5 Jahre             |
| Schubladentraglast               | 200 kg                                | Gewicht                  | 135 kg              |
| Einteilungsraster quer           | 30 mm                                 |                          |                     |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 501090 |  | Trennwand, 2 Längsteiler + 3 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 700 mm   |
| 501091 |  | Trennwand, 2 Längsteiler + 3 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 700 mm   |
| 501104 |  | Trennwand, 4 Längsteiler + 11 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 700 mm   |
| 501105 |  | Trennwand, 4 Längsteiler + 11 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 700 mm  |
| 501106 |  | Trennwand, 4 Längsteiler + 11 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 700 mm  |
| 501107 |  | Trennwand, 4 Längsteiler + 11 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 700 mm  |
| 501144 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 30 Kästen, 18 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 700 mm        |
| 501145 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 30 Kästen, 18 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 700 mm |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 501157 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 21 Kästen, 21 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 700 mm        |
| 501158 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 21 Kästen, 21 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 700 mm |
| 501167 |  | Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 700 mm, Breite 700 mm, In schwarz  |
| 501171 |  | Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 700 mm, Breite x Tiefe 700 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit                               |
| 532138 |  | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm  |
| 532139 |  | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm  |

### Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 147357 |    | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt  |
| 194847 |   | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau                                |
| 974176 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot  |