

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 75 x 24 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm



Artikelnummer: 524970

## BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

### Bockrolle

Bockrolle




- Traglast 60 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 75 x 24 mm
- Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Edelstahl
Rollentyp	Apparaterolle	Fadenschutz	nein
Bauform	Bockrolle	Gesamthöhe	101 mm
Traglast	60 kg	Radbreite	24 mm
Bereifung	TPE	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Durchmesser Rad	75 mm	Länge Platte	60 mm

Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	60 mm
Radlager	Gleitlager	Schraubloch Abstand	45x45 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Durchmesser Schraubloch	6,5 mm
Befestigungselement	Platte	Gewicht	0,216 kg
elektrisch leitend	nein		

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen