


LED Driver 10W

LED-10



LED Driver 10 W met geïntegreerde dimmer voor één of meerdere LED-armaturen (150–700 mA) of LED-strips (12/24 V) tot 10 W. Het product kan draadloos worden bediend via de app of andere producten van Plejd.

- Dimbaar 1–100%.
- Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een pulsdrukker of bewegingssensor.
- Tijdfuncties, zoals een astronomische klok en weektimers.
- Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met een pulsdrukker.

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.


Last (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Last (CV)

12 V (DC)	0–8 W
24 V (DC)	0–10 W

Alleen gebruiken voor LED-lasten (DC).



NETSPANNING

230 VAC/50 Hz, max. 0,15 A

VERMOGEN IN STAND-BY

0,3 W

EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

-20 tot +35 °C

AFMETINGEN

46x46x18 mm

KABELDOORSNEDE

Aansluitingen: 0,5–4,0 mm²

BEVEILIGING

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Kortsluitbeveiliging

VERMOGENSFACTOR (PF)

0,6

UOUT

3–28 V DC

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

DRAADLOOS BEREIK

Ca. 10 m binnen.
De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

