

Inbouw-downlight - Spiegelreflector hoogglans - direct breedstralend

Behuizing v an plaatstaal met afdekking van gietaluminium overeenkomstig Ral 7032 kiezelgrijs gelakt, bedrijfsklaar bedraad met driver. Met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt voor plafonddiktes van 10 mm-25 mm. Kleur behuizing kiezelgrijs metallic; Lichtverdeling direct breedstralend via hoogglanzende geanodiseerde reflector v an zuiver aluminium, voor beeldschermwerkplekken, 65° < 1000 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1; Externe driver bedrijfsklaar bedraad met armatuur. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	36940314125
EAN-nummer	4020863354214
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse II, BAP 65° < 1000, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	10W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	100 stuks/B10, 160 stuks/B16, 120 stuks/C10, 200 stuks/C16

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	1293lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	135lm/W
UGR dw./l.	17.3 / 17.3

MECHANIEK


Kleur behuizing	kiezelgrijs metallic
Maten (LxBxH/DxH)	246mm x 113mm
Diepte	108mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD], Paneelplafond [PD] (module 100/200)
Plafonduitsnede (LxB/D)	229mm
Inbouwdiepte	165mm [AD]
Gewicht (netto)	0.72kg
Montagewijze	Individuele plafondbinbouwmontage

Maten

H	113 mm	Hoogte
D	246 mm	Diameter
T	108 mm	Diepte
DA	229 mm	Profielmaat diameter
DS min	10 mm	Plafonddikte minimaal
DS max	25 mm	Plafonddikte maximaal
Et(AD)	165 mm	Plafonddafstand minimaal (gezaagde plafondbopeningen)
KL	157 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	67 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	30 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten



Referentie	LED 1200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	17.3 / 17.3
BAP	65° < 1000cd/m²



DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/36940314125>